

# Staubsauger UniversalVac 15

## Anwendungsnutzen

- Einsatzflexibilität durch Universaladapter passend für nahezu alle Bosch Elektrowerkzeuge
- Komfortabel dank Haken mit elastischen Gummiband für komfortable Schlauch Befestigung, praktischer Kabel und Zubehör Aufbewahrung in dem Gerät. Parkmöglichkeit für die vorübergehende Lagerung von Saugrohr und -düse während Pausen
- Kraftvoll hohe Saugkraft für eine perfekte Schmutzaufnahme

## Technische Daten

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| • Nennaufnahmeleistung     | 1000W         |
| • Volumen                  | 15l           |
| • Luftstrom                | 65 l/s        |
| • Saugkraft                | 23,6 kPa      |
| • Gewicht (netto / brutto) | 6 kg / 6,9 kg |



- Lieferumfang: Universalschnittstelle, Papierfilter, Fugendüse, Trocken- und Nassbodendüse, flexibler Schlauch (2,2 m), abnehmbarer Griff, Verlängerungsrohr 2x0,5m, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 49,0 x 39,5 x 47,5 cm
- Anzahl auf Palette/VPE: 8/1
- Waren-ID: 85081900
- Bildnummern: 247030, 247709, 247040, 247050
- Herstellland: China
- Vorgängermodell: -
- Erste Lieferung: April 2017

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
UniversalVac 15	06033D1100	3165140873963