


LED-Strahler

XLED home 2 SL

V2 weiß

EAN 4007841 033125

STEINEL®
Intelligent technology



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



3000K warm-white



IP44



180° horizontal,
180° vertikal



networkable via
cable



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Strahlend schöner LED-Strahler. XLED home 2 SL – der Außenstrahler ohne Sensor. Frei schwenkbares LED-Panel mit neuer Opal-Abdeckung für angenehm flächiges Licht (1443 lm bei 13 W). Schwenkbereich: 180° (horizontal und vertikal). Kühlsystem aus hochwärmeleitendem Magnesium Composit (HCMC).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 181 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	13 W
Lichtstrom	1443 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Mit Bewegungsmelder	Nein

Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
VPE1, Nettogewicht	0,483 kg
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841033125

Zubehör


EAN 4007841 055615 Eckwandhalter XLED home 2

XLED home 2 SL


V2 weiß

EAN 4007841 033125

Maßzeichnung



Lichtverteilungskurve



Leistung	13 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtstrom	1443 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

