



GARANTIE
WARRANTY
3
JAHRE
YEARS

ANSMANN M100F

- Hochwertige Aluminiumtaschenlampe 3W-LED für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Optischer Zoom: Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Mikrokontrollergesteuerter taktischer Endkappenschalter mit drei Leuchtfunktionen 100% / 30% / Strobe
- Sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort, auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: 115 Lumen (100%), 30 Lumen (30%)
- Leuchtdauer ca. 2,5 h (100%), ca. 5 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 70 m
- Schutzgrad: IP54 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 1x Mignon AA Alkaline Batterien, abnehmbarem Gürtelclip und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechendem Hängeblistertüte
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

INFORMATIONEN

Produktname	M100F
Artikelnummer	1600-0170
EAN-Code	4013674118205
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe M100F, 1x Alkaline Mignon AA, Lanyard, Gürtelclip

Produkt	104 × 25 × 25 mm / 70 g
Verpackung + Produkt	125 × 48 × 272 mm / 146 g
Verpackungseinheit	6 Stück (200 × 135 × 285 mm)

