



3 JAHRE
 YEARS
 GARANTIE
 WARRANTY

ANSMANN M900P

- Hochwertige 10W LED-Taschenlampe für den professionellen Einsatz
- Lampenkopf aus hochfestem Flugzeugaluminium; Lampegehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Hocheffizientes Reflektorsystem für optimale Lichtausbeute und Optimierung der Reichweite
- Mehrere Leuchtfunktionen wählbar: High Power / Low Power / Boost (Schalter gedrückt halten) / Strobe (langes drücken)
- Helligkeit: bis zu 930 Lumen
- Leuchtdauer: bis zu 20 Stunden
- Leuchtweite bis zu 240 Meter
- Schutzgrad: IP67 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 4x Alkaline Mignon AA Batterien und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechendem Hängeblistertüte
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

INFORMATIONEN

| | |
|------------------------|---|
| Produktname | M900P |
| Artikelnummer | 1600-0162 |
| EAN-Code | 4013674112869 |
| Zolltarifnummer | 85131000000 |
| Materialgruppe | 02 |
| Lieferumfang | Taschenlampe, 4x AA Alkaline Batterien, Handschlaufe |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Produkt | 40,5 × 40,5 × 174 mm / 187 g |
| Verpackung + Produkt | 242 × 84 × 44 mm / 244 g |
| Verpackungseinheit | 52 Stück (620 × 270 × 370 mm) |

