



Jahre Garantie*

ANSMANN M900P

Extrem helle 930 Lumen 10W LED-Taschenlampe mit hocheffizientem Reflektorsystem, inkl. 4x ANSMANN Alkaline Batterien und Handschlaufe

Features

- Hochwertige 10W LED-Taschenlampe für den professionellen Einsatz
- Lampenkopf aus hochfestem Flugzeugaluminium; Lampengehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Hocheffizientes Reflektorsystem für optimale Lichtausbeute und Optimierung der Reichweite
- Mehrere Leuchtfunktionen wählbar: High Power / Low Power / Boost (Schalter gedrückt halten) / Strobe (langes drücken)
- Helligkeit: bis zu 930 Lumen
- Leuchtdauer: bis zu 20 Stunden
- Leuchtweite bis zu 240 Meter
- Schutzgrad: IP67 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 4x Alkaline Mignon AA Batterien und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechendem Hängeblistertüte
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Spritzwassergeschützt



inklusive Batterien



Artikelnummer: 1600-0162
Lieferumfang: Taschenlampe, 4× AA Alkaline Batterien, Handschlaufe
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 6 (184 × 144 × 289 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	CREE LED				
Leistung Leuchtmittel	10 W				
Leuchtweite	240 m				
Lichtstrom	930 Lumen				
Schutzart	IP67				
Leuchtdauer	20 Std.				
Stromversorgung	4× Mignon AA / LR6				
Leuchtmodi	100% / Eco / Strobe / Boost				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	100%	170 m	480 Lumen	7.100 Lux	3,5 Std.
	Eco	90 m	140 Lumen	2.000 Lux	20 Std.
	Boost	240 m	930 Lumen	14.000 Lux	
Gehäusematerial	Kunststoffgehäuse mit Aluminium Kopf				
Farbe	schwarz				
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C				
Lagertemperatur	-10 - 50 °C				