



Jahre Garantie\*

## ANSMANN X15 LED

Kleine und handliche LED-Stiftleuchte, inkl. 2× ANSMANN Alkaline Micro AAA Batterien und Halteclip

### Features

- Kleine und handliche LED-Stiftleuchte
- Ideal für den täglichen Gebrauch im Haushalt, Garten, Garage oder unterwegs
- Robustes Metallgehäuse im ansprechenden und schlanken ANSMANN Design
- Großer Endkappenschalter zur besseren Handhabung im Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Helligkeit: bis zu 15 Lumen
- Leuchtdauer: bis zu 45 Stunden
- Inklusive 2× Alkaline Micro AAA Batterien und Clip
- Neues Verpackungsdesign für eine hochwertige und ansprechende Präsentation am POS
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



**Artikelnummer:** 1600-0169  
**Lieferumfang:** X15 LED, 2 Alkaline Micro AAA Batterien, Halteclip  
**Zolltarifnummer:** 85131000000  
**Verpackungseinheit:** 6 (140 × 130 × 290 mm)



## Spezifikationen

<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Lichtstrom</b>	15 Lumen
<b>Leuchtdauer</b>	45 Std.
<b>Stromversorgung</b>	2× Micro AAA / LR03
<b>Farbe</b>	silber
<b>Verpackung</b>	Blister
<b>Betriebstemperatur</b>	0 - 25 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-25 - 70 °C