

**maxGUARD
AMG EP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com



Der effiziente Betrieb von Maschinen und Anlagen erfordert ausfallsichere und wartungsfreundliche Steuerstromverteilungen, die zeit- und platzsparend installierbar sind.

Mit dem neuen maxGUARD-System werden die bisher separat verbauten Reihenklemmen zur Potentialverteilung in den Ausgängen der elektronischen Lastüberwachungen zum integralen Bestandteil einer 24-V-DC-Steuerstromverteilung.

Die neuartige Kombination von Lastüberwachung und Potentialverteilung spart Zeit bei der Installation, erhöht die Ausfallsicherheit und verringert den Platzbedarf auf der Tragschiene um 50 Prozent.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	AMG EP
Best.-Nr.	2495380000
Ausführung	Befestigungselement
GTIN (EAN)	4050118505306
VPE	30 Stück

**maxGUARD
AMG EP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	8 mm	Breite (inch)	0,315 inch
Höhe	125 mm	Höhe (inch)	4,921 inch
Tiefe	96,5 mm	Tiefe (inch)	3,799 inch
Nettogewicht	34,2 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-25 °C...55 °C	Lagertemperatur	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------	-----------------	----------------

Allgemeine Angaben

Betriebstemperatur	-25 °C...55 °C	Schutzart	IP20
--------------------	----------------	-----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000886	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 9.1	27-14-11-33		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual_Maxguard_01_04_2017_DE_EN
Engineering-Daten	EPLAN
Engineering-Daten	STEP