

EPIC® SIGNAL M17 F6

Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung.

EPIC® M17 SIGNAL Kupplung für Kabelverlängerungen



Wasserdicht



Störsignale



Platzbedarf



Optimale Zugentlastung



Mechanische Beständigkeit



Maschinen- und Anlagenbau

Nutzen

Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
EMV Schutz

Anwendungsgebiete

Feedback / Signalleitungen

EPIC® SIGNAL M17 F6

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder)
Bemessungsspannung in V:	60 V
Bemessungsstoßspannung:	1,5 kV
Bemessungsstrom in A:	3,6 A
Verschmutzungsgrad:	3
Kontakte:	Messing vergoldet
Kontaktzahlen:	Kontakte: 8(1mm), 17(0,6mm)
Leitungsanschluss:	Crimpanschluss: 0,06 - 0,56 mm ² (0,6mm Kontakte) Crimpanschluss: 0,06 - 1,0 mm ² (1mm Kontakte)
Material:	Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt, Messing vernickelt Isolierkörper: PA, Dichtung: FPM
Schutzart:	IP 67
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.



EPIC® SIGNAL M17 F6

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Klemmbereich in mm	Polbild
Bauform M17 F6, Kupplungsstecker			
44423106	EPIC® M17 Buchse	3,5 - 11	8
44423104	EPIC® M17 Stift	3,5 - 11	8
44423107	EPIC® M17 Buchse	3,5 - 11	17
44423105	EPIC® M17 Stift	3,5 - 11	17

Letzte Änderung (16.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16