

# Akku-Laubsauger

**RBV36B**



## Produktbeschreibung

- Umschalter zum einfachen Wechsel zwischen Saug- und Gebläsefunktion
- Häckselverhältnis 10:1 reduziert die Wege zum Kompost
- PowerMulching™ Metall-Lüfterrad für verbesserte Häckselleistung und lange Haltbarkeit
- Bürstenloser Motor für optimale Leistung, Laufzeit und Sicherheit
- GripZone™-gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
- Ganzhand-Betriebsschalter für ermüdungsfreies Arbeiten
- Tragegurt und Stützrolle für angenehmes Arbeiten
- Zum Reinigen abnehmbares Saug-/Gebläserohr

## Technische Daten

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Leistung   | 36 V                               |
| Gebläseleistung                                  | 235 km/h                           |
| Luftmenge  | 12 m <sup>3</sup> /min             |
| Häckselverhältnis                                | 10:1                               |
| Fangsackvolumen                                  | 45 l                               |
| Gewicht<br>Kombination Blas- und<br>Saugfunktion | 5,8 kg                             |
| Lieferumfang                                     | Laubfangsack,<br>Schultertragegurt |
| Art.-Nr.   | 5133002524                         |
| GTIN   | 4892210138538                      |

## Logistikdaten

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Verpackungsmaß  | 57 x 47 x 32 cm |
| Bruttogewicht   | 9,0 kg          |
| Zolltarifnummer | 85081900        |



**DESIGNED TO DO MORE**