































Beidseitig umspritzte, 5-polige, B-kodierte, Verbindungsleitungen, gerade und rechtwinklig, Stecker auf Kupplung für Aktoren und Sensoren

Produktbeschreibung		
Typ	RSM 5-RKM 5	RSM 5-RKMW 5
Beschreibung	Beidseitig umspritzte Verbindungsleitungen für Sensor/Aktor-Anwendungen, die M8-Stecker, gerade, 5 Pins, SNAP/Schraubverschluss (arretiert) und M8-Kupplung, gerade, 5 Pins mit SNAP-Verschluss kombiniert	Beidseitig umspritzte Verbindungsleitungen für Sensor/Aktor-Anwendungen, die M8-Stecker, gerade, 5 Pins, SNAP/Schraubverschluss (arretiert) und M8-Kupplung, gewinkelt, 5 Pins mit SNAP-Verschluss kombiniert
RoHS (2011/65/EU)	Ja	
(Konstruktionsart) Standard	IEC 61076-2-104	
Zulassungen	UL	
Technische Daten		
Umgebungstemperatur	-40 bis +90°C, Temperaturbereich des Kabels beachten	
Gehäusematerial/Haptik	TPU	
Material des Kontaktträgers	PA	
Material der Kontakte/Oberfläche	CuZn, vergoldet	
Material des Schraubverschlusses	RSM 5: CuZn vernickelt (Schraube), PA (SNAP) RKM 5: TPU (SNAP)	
Mechanische Daten		
Schutzart	IP65, IP67 (nur in Verbindung mit Gegenstück von Hirschmann/Lumberg / IP67 nur im verschraubten Zustand)	
Elektrische Daten		
Durchgangswiderstand	$\leq 10 \text{ m}\Omega$	
Bemessungsspannung	50 VAC / 60VDC; UL: 30 V AC/DC	
Nennstrom	3 A (0,25 mm ²)/4 A (0,34 mm ²)	
Verschmutzungsgrad	3	
Technische Zeichnung		
Pinbelegung	M8, Stecker und Kupplung, 5-polig 1 = braun 2 = weiß 3 = blau 4 = schwarz 5 = grau	
Technische Zeichnung		



Beidseitig umspritzte, 5-polige, B-kodierte, Verbindungsleitungen, gerade und rechtwinklig, Stecker auf Kupplung für Aktoren und Sensoren

Bestellinformationen

Best.Nr.	Best.-Bezeichnung	Anzahl Pins	Mantel	Leitungsquerschnitt	Eigenschaften
934-894-001	RSM 5-RKM 5-671/0,3 M	5	PVC, schwarz	0.34 mm ²	 
934-894-002	RSM 5-RKM 5-671/0,6 M	5	PVC, schwarz	0.34 mm ²	 
934-894-003	RSM 5-RKM 5-671/1 M	5	PVC, schwarz	0.34 mm ²	 
934-894-004	RSM 5-RKM 5-671/2 M	5	PVC, schwarz	0.34 mm ²	 
934-894-005	RSM 5-RKM 5-671/3 M	5	PVC, schwarz	0.34 mm ²	 
934-894-006	RSM 5-RKM 5-671/5 M	5	PVC, schwarz	0.34 mm ²	 
934-894-007	RSM 5-RKM 5-671/10 M	5	PVC, schwarz	0.34 mm ²	 
934-894-008	RSM 5-RKM 5-671/15 M	5	PVC, schwarz	0.34 mm ²	 
934-894-009	RSM 5-RKM 5-507/0,3 M	5	PVC, schwarz	0.25 mm ²	 
934-894-010	RSM 5-RKM 5-507/0,6 M	5	PVC, schwarz	0.25 mm ²	 
934-894-011	RSM 5-RKM 5-507/1 M	5	PVC, schwarz	0.25 mm ²	 
934-894-012	RSM 5-RKM 5-507/2 M	5	PVC, schwarz	0.25 mm ²	 
934-894-013	RSM 5-RKM 5-507/3 M	5	PVC, schwarz	0.25 mm ²	 
934-894-014	RSM 5-RKM 5-507/5 M	5	PVC, schwarz	0.25 mm ²	 
934-894-015	RSM 5-RKM 5-507/10 M	5	PVC, schwarz	0.25 mm ²	 
934-894-016	RSM 5-RKM 5-507/15 M	5	PVC, schwarz	0.25 mm ²	 
934-894-017	RSM 5-RKM 5-293/0,3 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-018	RSM 5-RKM 5-293/0,6 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-019	RSM 5-RKM 5-293/1 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-020	RSM 5-RKM 5-293/2 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-021	RSM 5-RKM 5-293/3 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-022	RSM 5-RKM 5-293/5 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-023	RSM 5-RKM 5-293/10 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-024	RSM 5-RKM 5-293/15 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   



Beidseitig umspritzte 5-polige, B-kodierte M8-Verbindungsleitungen, gerade und rechtwinklig, Stecker auf Kupplung für Aktoren und Sensoren





























































Bestellinformationen

Best.Nr.	Best.-Bezeichnung	Anzahl Pins	Mantel	Leitungsquerschnitt	Eigenschaften
934-894-025	RSM 5-RKM 5-506/0,3 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-026	RSM 5-RKM 5-506/0,6 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-027	RSM 5-RKM 5-506/1 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-028	RSM 5-RKM 5-506/2 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-029	RSM 5-RKM 5-506/3 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-030	RSM 5-RKM 5-506/5 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-031	RSM 5-RKM 5-506/10 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-032	RSM 5-RKM 5-506/15 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-101	RSM 5-RKMW 5-671/0,3 M	5	PVC, schwarz	0,34 mm ²	
934-894-102	RSM 5-RKMW 5-671/0,6 M	5	PVC, schwarz	0,34 mm ²	
934-894-103	RSM 5-RKMW 5-671/1 M	5	PVC, schwarz	0,34 mm ²	
934-894-104	RSM 5-RKMW 5-671/2 M	5	PVC, schwarz	0,34 mm ²	
934-894-105	RSM 5-RKMW 5-671/3 M	5	PVC, schwarz	0,34 mm ²	
934-894-106	RSM 5-RKMW 5-671/5 M	5	PVC, schwarz	0,34 mm ²	
934-894-107	RSM 5-RKMW 5-671/10 M	5	PVC, schwarz	0,34 mm ²	
934-894-108	RSM 5-RKMW 5-671/15 M	5	PVC, schwarz	0,34 mm ²	
934-894-109	RSM 5-RKMW 5-507/0,3 M	5	PVC, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-110	RSM 5-RKMW 5-507/0,6 M	5	PVC, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-111	RSM 5-RKMW 5-507/1 M	5	PVC, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-112	RSM 5-RKMW 5-507/2 M	5	PVC, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-113	RSM 5-RKMW 5-507/3 M	5	PVC, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-114	RSM 5-RKMW 5-507/5 M	5	PVC, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-115	RSM 5-RKMW 5-507/10 M	5	PVC, schwarz	0,25 mm ²	
934-894-116	RSM 5-RKMW 5-507/15 M	5	PVC, schwarz	0,25 mm ²	



Beidseitig umspritzte 5-polige, B-kodierte M8-Verbindungsleitungen, gerade und rechtwinklig, Stecker auf Kupplung für Aktoren und Sensoren

Bestellinformationen

Best.Nr.	Best.-Bezeichnung	Anzahl Pins	Mantel	Leitungsquerschnitt	Eigenschaften
934-894-117	RSM 5-RKMW 5-293/0,3 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-118	RSM 5-RKMW 5-293/0,6 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-119	RSM 5-RKMW 5-293/1 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-120	RSM 5-RKMW 5-293/2 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-121	RSM 5-RKMW 5-293/3 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-122	RSM 5-RKMW 5-293/5 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-123	RSM 5-RKMW 5-293/10 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-124	RSM 5-RKMW 5-293/15 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.34 mm ²	   
934-894-125	RSM 5-RKMW 5-506/0,3 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.25 mm ²	   
934-894-126	RSM 5-RKMW 5-506/0,6 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.25 mm ²	   
934-894-127	RSM 5-RKMW 5-506/1 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.25 mm ²	   
934-894-128	RSM 5-RKMW 5-506/2 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.25 mm ²	   
934-894-129	RSM 5-RKMW 5-506/3 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.25 mm ²	   
934-894-130	RSM 5-RKMW 5-506/5 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.25 mm ²	   
934-894-131	RSM 5-RKMW 5-506/10 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.25 mm ²	   
934-894-132	RSM 5-RKMW 5-506/15 M	5	PUR, halogenfrei, schwarz	0.25 mm ²	