

10423204	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>EPIC<sup>®</sup> ULTRA H-A 3 TBF M20</b>	

## Beschreibung

- EMV Schutz
- Korrosionsbeständig
- Schutzart nach UL50E geprüft
- Universell einsetzbar durch hohe Korrosionsbeständigkeit und hohen Schutz gegenüber Umwelteinflüssen



## Allgemeine Kennwerte

Serie	ULTRA H-A 3
Ausführung	Kupplungsgehäuse M20
Verriegelung	Bügel
Kabeleingang	gerade
Gewinde	M20x1,5
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 4X, (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
Befestigungsschrauben für Einsätze im Lieferumfang enthalten	ja

## Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse, Grundmaterial	Zinkdruckguss
Gehäuse, Oberfläche	Vernickelt
Bügel	Edelstahl
Befestigungsschrauben für Einsätze	Edelstahl

## Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
-----------------------------	------

## Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10423204DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

10423204	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® ULTRA H-A 3 TBF M20	

## Technische Zeichnungen



### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkt

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10423204DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------