

44423220	DATENBLATT	
Gültig ab: 18.09.2018	EPIC® MHS 8 CM	

Beschreibung

- Modul 8 polig für Steuersignale
- Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
- EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar
- Die Michbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität



Allgemeine Kennwerte

Kontakttyp	Stift
Kontaktzahlen	8
Steckzyklen	500
Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40° C bis +125° C
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 0,14 – 4,00 mm²
	EPIC® MH 6 Multirahmen
Passende Rahmen	EPIC® MH 10 Multirahmen
	EPIC® MH 16 Multirahmen
	EPIC® MH 24 Multirahmen
Passende Kontakte	EPIC® H-BE 2,5 gedrehte Kontakte

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	400 V
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Bemessungsstrom	16 A


Normen/Zulassungen

Brandschutz in Schienenfahrzeugen	nach EN 45545-2
	Anforderungssatz R22 und R23
	Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3

Ersteller: JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44423220DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

44423220	DATENBLATT	
Gültig ab: 18.09.2018	EPIC® MHS 8 CM	

Technische Zeichnungen



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44423220DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------