

Gehäuse - HC-ADV-B16-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413419

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse, B16, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 93,7 mm, mit Gewinde, 1x M40 seitlichem Kabelabgang, ohne Oberfläche; leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4055626030418

Technische Daten

Maße

Höhe	93,7 mm
Breite	57 mm
Länge	125,5 mm
Länge Montageausschnitt	86 mm
Breite Montageausschnitt	35 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse (IP)	IP66
Schutzart Gehäuse (IP)	IP68 (0,2 bar / 24h)
Schutzart Gehäuse (IP)	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Schutzart Gehäuse (NEMA)	4 (UL 50e)
Schutzart Gehäuse (NEMA)	4X (UL 50e)
Schutzart Gehäuse (NEMA)	12 (UL 50e)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Baugröße	B16
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Anzugsdrehmoment	3 Nm (Verriegelungsschraube)
Befestigungsschrauben	M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm)
Anzahl der Kabelabgänge	1

Gehäuse - HC-ADV-B16-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413419

Technische Daten

Allgemein

Kabelabgang	seitlich
Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	1x M40
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet
Material Dichtung	NBR, leitfähig
Material Verriegelung	Edelstahl
Montagehinweis	Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metalleinbauwand haben.
Montagehinweis	Um eine optimale Schirmwirkung zu erzielen, muss eine isolierende Pulverlackierung auf der Schaltschrankwand im Bereich der Profildichtung entfernt werden. Anzugsdrehmoment der Verriegelungsschraube: 3 Nm.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
China RoHS	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Kaufmännische Daten

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
--------------------	----------

Approbationen

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

EAC ENEC

GL ®

Gehäuse - HC-ADV-B16-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413419

Approbationen

UL Recognized 

cUL Recognized 

cULus Recognized 

Zubehör

Anbauflansch

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



Schutzdeckel

HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 1690752



HC-B 16-TMS-SD-IP65 - 1690794



Schraubwerkzeug

Gehäuse - HC-ADV-B16-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413419

Zubehör

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



SF-M BH - 1212070



Vollverschraubung

HC-K-KV-M40(19-28) - 1690655



HC-M-KV-M40(19-27) - 1690590



HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729



Gehäuse - HC-ADV-B16-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413419

Zubehör

HC-EMV-KV-M40(19-28) - 1690545




Gerätemarker beschriftet

US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Zeichnungen


Maßzeichnung



Montageausschnitt

- 1) bei Einsatz einer Standard M4-Schraube
- 2) bei Einsatz von selbstfurchenden Schrauben (Torx® 20, M4)

Maßzeichnung



Maßbild

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>