

HFX65V20

- Maximum Leistung: **2000W**
 - Das sichere und effiziente Keramikheizelement sorgt für eine schnelle, punktuelle Wärmeversorgung, mit selbstregulierendem Output.
 - **Digitales Bedienfeld mit LED Anzeige**
 - 2 Leistungsstufen
 - Sommerventilation
 - Motorisierte **oszillierende Basis**, ermöglicht durch Rotation eine effektivere Verteilung der Wärme im Raum
 - 24h Timer
 - Silence System
 - Eco Energy Funktion
 - Verstellbares Raumthermostat
 - Anti-Frost-Funktion
 - Kontrolleuchte
 - Elektronischer Kippschutz
 - Fernbedienung
 - Herausnehmbarer und abwaschbarer Staubfilter
- EAN-Code: 8004399143449

**KERAMIKTECHNOLOGIE**

Die Keramiktechnologie ist dank des breiten Heizelements und der hohen Sicherheit eine sehr effiziente Heiztechnik. Durch das PTC-Element reguliert sich die Energiezufuhr und Energieabgabe, wenn die Umgebungstemperatur steigt.

**OSZILLIERENDE BASIS**

Die motorisierte oszillierende Basis ermöglicht durch Rotation eine effektivere Verteilung der Wärme im Raum.

**STAUBFILTER**

Reinigung der Luft von Staubpartikeln vor Luftaustritt.

**SICHERHEIT**

Um Überhitzung und Brandgefahr vorzubeugen, schaltet sich das Heizgerät automatisch ab, sollte es umfallen.

Technische Daten

Spannung/ Frequenz	V~Hz	220-240~50
Leistung (min./max.)	W	1.200/2.000
Für Räume bis zu	m ³	60
Oszillierende Basis		•
Kippschutz		•
Silence System		•
Eco Energy		•
Anti -Frost-Funktion		•
Sommerventilation		•
Staubfilter		•
Abmessungen	HxBxT cm	61,2x18,2x22,6
Gewicht	kg	1,91