



TILTIX Neigungssensor

ACS-040-2-SV40-HK2-PM

POSITAL
FRABA



Allgemeine Daten

Anwendung	Zweiachsige Positionsüberwachung und Nivellierung
Messbereich	$\pm 40^\circ$
Genauigkeit	$0,10^\circ$
Auflösung	$0,01^\circ$

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	10 - 30 VDC
Leistungsaufnahme (ohne Last)	$\leq 0.7 \text{ W}$
EMC: Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
EMV: Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
Verpolungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	$-40 \text{ }^\circ\text{C} (-40 \text{ }^\circ\text{F}) - +85 \text{ }^\circ\text{C} (+185 \text{ }^\circ\text{F})$
Lagertemperatur	$-40 \text{ }^\circ\text{C} (-40 \text{ }^\circ\text{F}) - +85 \text{ }^\circ\text{C} (+185 \text{ }^\circ\text{F})$
Temperaturgradienten	$0.004^\circ / \text{K}$
Schutzart	IP68/IP69K
Schockfestigkeit	$\leq 100 \text{ g}$ (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)
Vibrationsfestigkeit	$1,5 \text{ mm}$ (10 Hz - 58 Hz) & $\leq 20 \text{ g}$ (58 Hz to 2000 Hz)

Data Sheet

Printed at 26-09-2017 12:09

POSITAL

FRABA



Mechanische Daten


Material Gehäuse	Druckguss-Aluminium-Legierung
Vergussmaterial	PUR (Polyurethane)
Gewicht	220 g (0.49 lb)

Mechanische Daten

MTTF	400 years @ 40 °C
Zertifikate	CE

Schnittstelle

Schnittstelle	Analog Spannung 0.5-9.5 V + RS232
Teach In	Nullsetzung, Drehrichtungsumkehr, Elevation-Bereich Programmierung
Einschwingzeit	125 ms
Ausgabeart	Spannung 0,5 - 9,5 V
Min. Lastwiderstand	5 kΩ
Übertragungsrate	RS232: min. 1200 Baud; max. 115200 Baud
Standard Übertragungsrate	RS232: 9600 Baud
Linearität	± 0,02%



Elektrischer Anschluss

Verbindungstyp	Steckverbinder M12
Stecker	M12, Stecker, 8-polig, A-kodiert

Lebenszyklus

Lebenszyklus	Bewährt
--------------	---------

POSITAL


FRABA



Anschlussplan

SIGNAL	PIN-NUMMER
Power Supply	1
GND	4
X-Axis, Voltage Output	5
Y-Axis, Voltage Output	7
Set1	6
Set2	8
RxD	2
TxD	3

Maßzeichnung



[2D Zeichnung](#)

Zubehör

Cable/Connectors

- 5m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.
- 2m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.
- 10m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.
- 5m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.
- 10m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.
- 2m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.
- 10m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.
- M12, 8-polig A-codiert, weiblich
- More

Kontakt

POSITAL

FRABA



POSITAL
Contact Us

Alle Maße in mm [inch]. Diese Zeichnungen und die darin enthaltenen Informationen sind nur zu allgemeinen Präsentation gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.