

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 16 polig

Einsätze für Rundsteckverbinder M23

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 16 polig für die M23 Rundsteckverbinderreihe



Zulassungsvielfalt



Robust



Montagezeit



Mechanische Beständigkeit



Gute chemische Beständigkeit



Windenergie



Maschinen- und Anlagenbau

Nutzen

Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten. Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten

Anwendungsgebiete

Anlagenbau

Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Apparatebau

Letzte Änderung (06.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 16 polig

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
Bemessungsspannung in V:	gemäß IEC 61984: 100 V
Bemessungsstoßspannung:	1,5 kV
Bemessungsstrom in A:	7 A
Verschmutzungsgrad:	3
Durchgangswiderstand:	< 4 mOhm
Kontakte:	Messing vergoldet
Kontaktzahlen:	16
Leistungsanschluss:	Crimpschluss: 0,14 - 1,0 mm ² Lötanschluss: bis 1,0 mm ²
Steckzyklen:	100
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. C24 (gemäß EN 61984, SELV nach DIN VDE 0100-410 ist zu gewährleisten) UL File Number: E249137
Temperaturbereich:	-25°C bis +125°C

Hinweis

Die Einsätze sind sowohl für Stift- als auch für Buchsenkontakte geeignet. Für eine komplette Verbindung benötigen Sie jeweils ein P-Teil und ein E-Teil. P-Teil = linksdrehend, E-Teil = rechtsdrehend

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 16 polig**

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Einsätze	Kontakte inklusive	Polbild
Einsätze 16polig, P-Teil = linksdrehend (gegen Uhrzeigersinn)				
73002700	P-Teil	Unbestückt	-	16
73002701	P-Teil	Unbestückt	-	16
73002702	P-Teil	+ Stiftkontakte löten	16	16
73002703	P-Teil	+ Stiftkontakte löten	16	16
73002704	P-Teil	+ Buchsenkontakte löten	16	16
73002705	P-Teil	+ Buchsenkontakte löten	16	16
Einsätze 16polig, E-Teil = rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn)				
73002706	E-Teil	Unbestückt	-	16
73002707	E-Teil	Unbestückt	-	16
73002708	E-Teil	+ Stiftkontakte löten	16	16
73002709	E-Teil	+ Stiftkontakte löten	16	16
73002710	E-Teil	+ Buchsenkontakte löten	16	16
73002711	E-Teil	+ Buchsenkontakte löten	16	16

Letzte Änderung (06.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 16 polig

