

AEROTEC



Kompressor mit keilriemenbetriebenem Industrieaggregat 1 stufig aus der PRO Serie mit sehr hohem Wirkungsgrad.
Sehr laufruhig und für die härtesten Einsatzbedingungen im Handwerk geeignet.

Merkmale:

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Industrie Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder-Longlife-Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Robuster Handwerkerkompressor

Technische Daten:

- Modell: 550-50 CM 3
- Kesselgröße: 50 l; Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 550 l/min.
- Liefermenge: 330 l/min. ; Drehzahl: 1200 U/min.
- Schalldruckpegel: 97 L_{WA} / 78 dB
- Motor: 2,2 KW / 3 PS
- Spannung: 230 V ~ 50 Hz
- Maße: 860 x 380 x 770 mm; Gewicht: 56 kg