



## Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

Ein doppelt schwenkbarer Arm, geeignet für Bildschirme von 13" bis 43" und bis zu 20 kg, Wandabstand 60 bis 273 mm, schwarz

Part No.: [461405](#)

EAN-13: 0766623461405 | UPC: 766623461405

---

Eine Armlänge voraus

Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan Universal Gelenkarmhalterung für Flachbildschirme lässt sich komfortabel an der Wand montieren und mit dem schwenkbaren Arm können Sie Ihren Bildschirm äußerst flexibel positionieren. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist diese Halterung geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, digitale Beschilderung und andere Gewerbeanwendungen.

### Merkmale:

- Sicherer Halt für einen Flachbildfernseher oder Monitor
- Stets optimaler Blickwinkel, +5° bis -12° neigbar, ±45° schwenkbar, ±3° horizontal anpassbar
- Wandabstand des TVs bis zu 27,3 cm
- Robuste Stahlkonstruktion
- Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
- Abnehmbare VESA-Platte ermöglicht schnelles und einfaches Anbringen eines Bildschirms
- Integrierte Kabelführung
- Entspricht VESA-Standards – trägt Bildschirme von 13" bis 43" und bis

- zu 20 kg
- 10 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

- Geeignet für VESA-konforme Bildschirme mit 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Traglast: bis zu 20 kg
- Wandabstand: 60 bis 273 mm

Lieferumfang

- Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar
- Montagematerial und Anleitung

\*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.



