

Artikel-Nr.: LM85322-2

LED Pflanzenlampe PAR38

(LIGHTME) LED Pflanzenlampe PAR38 15,0W-E27

EAN-Code: 4020856853229



Allgemeine Eigenschaften

Lampensockel.....	E27
Nennlebensdauer.....	25.000 Std.
Bemessungslebensdauer	25.000 Std.
Schaltzyklen.....	40.000x
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Produktabmessungen

Länge.....	132 mm
Durchmesser	122 mm
Gewicht	231 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	15,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	15,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	15 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,50$
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	Sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung ²	N/A

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	PT
Lichtfarbe	Spezial
Farbtemperatur	PT
Nomineller Halbwertswinkel	70°
Bemessungshalbwertswinkel.....	70°
Lampenlichtstromerhalt ³	$\leq 70 \%$

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

³ am Ende der Nennlebensdauer


gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

Abmessungsskizze LED LM85322-2



H: 132 mm

D: 122 mm

Abmessungsskizze Äquivalent-Leuchtmittel



H: 139 mm

D: 123,5 mm

Farbspektrum

