

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Nass-/Trockensauger - Wechselstrom

ATTIX 751-71 MWF Art. Nr. 107412020

Der ATTIX 751-71 ist der Feuerwehrsauger bei Nilfisk. Der doppellagige Grobschmutzkorb schützt die eingebaute Schmutzwasserpumpe und den Motor vor Flüssigkeit.

Die Abmessungen des Saugers, die D-Box, der FI Schalter, sowie wasserdichte Steckverbindungen in IP68 sind nur einige Details die den Sauger ideal auf die Anforderungen bei der Feuerwehr abstimmen.



Technische Daten

Luftmenge	(l/min.)	3600
Unterdruck	(mbar/kPa)	230/23
Leistung Pmax	(W)	1500
Leistung Piec	(W)	1200
Wasserfördermenge	l/min.	200
Behältervolumen	(l)	57
Netzanschluss	(V/~/Hz)	70
Abmessungen LxBxH	(mm)	230/1/50-60
Gewicht	(kg)	510 x 480 x 875
Kabellänge	(m)	31

Lieferumfang

Saugschlauch [Ø36 mm x 3,5 m]	302001677
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 0,5 m	15546
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
D-Box	302001554
Grobschmutzkorb	302001434
Filtersieb, Edelstahl	15475
Großraumbodendüse, Aluminium, 450 mm	15349
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084

- Eingebaute Schmutzwasserpumpe für automatische Entleerung
- Edelstahlbehälter
- Steckverbindungen wasserdicht ausgeführt in IP68
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz

Produktvorteile

D-Box	Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör kann platzsparend in der D-Box untergebracht werden
Integrierte Schmutzwasserpumpe	Hohes Saugvolumen mit ebenso mächtiger, automatischer Entleerung des Behälters. Steckverbindung in IP68
Grobschmutzkorb	Grober Schmutz wird gesammelt und zurückgehalten
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Zubehör passt an jeden Sauger
Zubehörhalter	Hält das Zubehör stets griffbereit
Kabelhalter	Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels
Softstart	Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
Drehzahlregulierung	Immer nur so viel Saugleistung wie auch notwendig

