

Laser Line LL 200V

Artikel Nr.: FT91001699N



Benefits

- › Die konstante Durchflussregelung (CFC) garantiert eine gleichbleibende Absaugleistung unabhängig vom Verschmutzungsgrad der Filter.
- › Wirksamkeitsprüfung über USB Port
- › Akustischer und optischer Filteralarm
- › Geringer Geräuschpegel



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	320 x 320 x 700
Abmessungen L x B x H (Inch)	12,59 x 12,59 x 27,55
Gewicht (ca) in kg	---
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Leistung	200 VA
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 52 dB (A)
Max. Vakuum	3800 Pa
Fördermenge m ³ /h	---
Vorfilter	---
Kompaktfilter	---
Max. Kapazität	---
Schnittstelle RS232 (Remote control)	Über die der RS232-Schnittstelle kann die Anlage in vollem Funktionsumfang bedient bzw. fernüberwacht werden.
USB-Schnittstelle	---
WX kompatibel	---