



MY BOOK™ DUO

RAID-DESKTOPSPEICHER

Riesiger Speicher. Beeindruckende Festplatte.

- Riesige Speicherkapazität, automatische Backups und Systemsicherungen
- Sofort mit RAID-0 einsatzbereit
- RAID-optimierte WD Red™-Festplatten
- Unterstützt USB 3.1 Gen 1, kompatibel mit USB 3.0



Die My Book™ Duo bietet enorme Speicherkapazität und eignet sich ideal zum Speichern von Fotos, Videos, Dokumenten und Musik. Mit Ihren WD Red™-Festplatten und dem USB Typ-C™-Anschluss erreicht sie ultraschnelle sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 360 MB/s¹. Der USB Typ-C-Anschluss und die verschiedenen mitgelieferten Kabel machen das Gerät universell einsetzbar (unterstützt USB 3.1 Gen 1, USB 3.0, USB 2.0). An die beiden USB Typ-A Erweiterungsbuchsen können weitere USB-Geräte angeschlossen werden.





MY BOOK™ DUO RAID-DESKTOPSPEICHER



Produkteigenschaften

Enorme Kapazität

Die My Book™ Duo bietet bis zu 20 TB² Speicherkapazität – an nur einem Kabel. Damit können Sie wertvollen Platz auf Ihren Computern freimachen. Speichern und sichern Sie Ihre Fotos, Videos, Musiksammlungen und wichtigen Dokumente an einem zuverlässigen Ort.

Sofort mit RAID-0 einsatzbereit

Dank RAID-0 standardmäßig mit maximaler Geschwindigkeit und Kapazität einsatzbereit. Die im Lieferumfang enthaltene Software WD Drive Utilities™ erlaubt alternativ die Einrichtung eines RAID-1-Verbunds für die redundante Speicherung oder die Nutzung als zwei voneinander unabhängige Festplatten (JBOD).

RAID-optimierte WD Red™-Festplatten

Die My Book™ Duo ist mit zwei RAID-optimierten WD Red™-Festplatten bestückt und ist ein ultraschneller, hochwertiger Speicher, auf den Verlass ist. Die RAID-optimierte Firmware sorgt im Zweiplattenverbund für Datenintegrität bei Lese- und Schreibvorgängen.

Unterstützt USB 3.1 Gen 1, kompatibel mit USB 3.0

Die My Book™ Duo bietet durch ihre Kompatibilität mit USB 3.1 Gen 1 und USB 3.0 höchstmögliche Geschwindigkeit an allen Anschlüssen. Wird mit USB Typ-C™ auf Typ-C und Typ-C auf Typ-A-Kabeln geliefert.

Produktspezifikationen

SCHNITTSTELLE

USB 3.1 Gen 1 Typ-C, bis zu 10 GB/s
USB 3.0 Typ-A, bis zu 5 GB/s
Stromversorgung (Gleichstrom-Eingang)

LIEFERUMFANG

- RAID-Desktopspeicher
- Software: WD Discovery™ mit WD Backup™, WD Security™ und WD Drive Utilities™
- Kabel USB-C auf USB-C
- Kabel USB-C auf USB-A
- Netzteil
- Werkzeug für den Festplattenaustausch
- Schnellinstallationsanleitung

ABMESSUNGEN

Höhe: 180 mm
Breite: 100 mm
Länge: 160 mm

Gewicht: 2,29 kg – 4 TB
2,34 kg – 6 TB
2,35 kg – 8 TB
2,52 kg – 12 TB
2,36 kg – 16 TB
2,38 kg – 20 TB

TECHNISCHE BETRIEBSDATEN

Temperatur bei Betrieb:
5 °C bis 35 °C

Temperatur bei Nichtbetrieb:
–20 °C bis 65 °C

GARANTIE

3 Jahre

SYSTEMKOMPATIBILITÄT

- Betriebssysteme: Windows® 10, Windows 8.1 oder Windows 7
- Betriebssysteme: macOS® Sierra (10.12), El Capitan (10.11), Yosemite (10.10) oder Mavericks (10.9) (Umformatierung erforderlich)

Die Kompatibilität ist von der Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem des Benutzers abhängig.

KAPAZITÄTEN UND MODELLE

4 TB WDBFBE0040JBK-EESN
6 TB WDBFBE0060JBK-EESN
8 TB WDBFBE0080JBK-EESN
12 TB WDBFBE0120JBK-EESN
16 TB WDBFBE0160JBK-EESN
20 TB WDBFBE0200JBK-EESN



¹Bei der Angabe von Übertragungsraten gilt: ein Megabyte pro Sekunde (MB/s) = eine Million Bytes pro Sekunde.

²Bei der Angabe von Speicherkapazitäten gilt: ein Terabyte (TB) = eine Billion Bytes. Die verfügbare Kapazität hängt von der Betriebsumgebung und der RAID-/JBOD-Konfiguration ab.

WD, das WD Logo, My Book, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities, WD Red und WD Security sind eingetragene Marken oder Marken der Western Digital Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Mac, das Mac-Logo und macOS sind Marken von Apple, Inc. USB Type-C ist eine Marke des USB Implementers Forum, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der technischen Produktdaten vorbehalten. Die gezeigten Bilder können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

©2017 Western Digital Corporation und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.