



GC-WW 1250 NN

Hauswasserwerk

Art.-Nr.: 4173490

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825616316

Das Einhell Hauswasserwerk GC-WW 1250 NN besteht aus einer selbstansaugenden Wasserwerk-Jet-Pumpe mit Ein-/Aus-Schalter und einem INOX Edelstahl-Pumpengehäuse. Mit seinem 1.200 W starken Motor fördert das Wasserwerk bis zu 5.000 Liter stündlich. Der wartungsfreie Elektromotor ist mit einem thermischen Überlastschutz ausgerüstet. Der Edelstahldruckkessel verfügt über ein Volumen von 20 l, ein Manometer ist integriert. Das Wasser wird durch den autom. Druckschalter mit konstantem Druck gehalten. Die Gleitringdichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Für einfache Inbetriebnahme ist eine separate Einfüllschraube installiert, eine Ablassschraube für eine bequeme Restwasserentleerung. Der Standfuß wird an den Bohrungen fixiert.


Ausstattung

- Selbstansaugende Wasserwerk-Jet-Pumpe mit Ein-/Aus-Schalter
- Sehr hohe Saugkraft sowie Druck- und Förderleistung
- Ständige Wasserbereitstellung (Haus/Garten) mit konstantem Druck
- Hochwertiges INOX Edelstahl-Pumpengehäuse
- Stabile Metallgewinde sowohl an Saug- als auch Druckseite
- Wartungsfreier Elektromotor mit thermischem Überlastschutz
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- INOX Edelstahldruckkessel mit 20 Liter Behältervolumen
- Mit Druckschalter zur automatischen Steuerung
- Integriertes Manometer
- Separate Wassereinfüllschraube zur einfachen Inbetriebnahme
- Wasserablassschraube zur einfachen Restwasserentleerung
- Stabile Standfüße inkl. Bohrungen zur Bodenbefestigung



Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	1200 W
- Max. Fördermenge	5000 L/h
- Max. Förderhöhe	50 m
- Max. Förderdruck	5 bar
- Max. Saughöhe	8 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Einschaltdruck	1.5 bar
- Max. Abschaltdruck	3 bar
- Sauganschluss	42mm (R11/4 AG)
- Druckanschluss	33,3mm (R1 IG)
- Behältervolumen	20 L
- Netzleitung	1.5 m H07RN-F



Logistische Daten

- Produktgewicht	14.7 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	17.3 kg
- Maße Einzelverpackung	585 x 300 x 542 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	17 kg
- Maße Exportkarton	565 x 303 x 555 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	304 620 620



Als Sonderzubehör erhältlich



Saugschlauch 4 m Kunststoff
Zubehör Wassertechnik
Art.-Nr.: 4173635
EAN-Code: 4006825549058
Einhell Grey



Saugschlauch 7 m Kunststoff
Zubehör Wassertechnik
Art.-Nr.: 4173645
EAN-Code: 4006825549102
Einhell Grey



Vorfilter 12 cm
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173801
EAN-Code: 4006825549188
Einhell Grey



Vorfilter 25 cm
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173851
EAN-Code: 4006825549195
Einhell Grey