

# Akku-Tauchsäge

## DSP600

2x 18V • 2.500-6.300 min<sup>-1</sup> • 56 mm

**Präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor für den professionellen Einsatz.**

Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor. Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm. Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle. Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene.



### Technische Details

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Akkuspannung                            | 2 x 18 V                      |
| Akkusystem LXT                          | ✓                             |
| Max. Schnittleistung 90°                | 56 mm                         |
| Max. Schnittleistung 45°                | 40 mm                         |
| Leerlaufdrehzahl                        | 2500 - 6300 min <sup>-1</sup> |
| Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 103 dB(A)                     |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )     | 95 dB(A)                      |
| K-Wert Geräusch                         | 3 dB(A)                       |
| Gewicht inkl. Akku                      | 4,4 - 5,1 kg                  |
| Produktabmessung (L x B x H)            | 346 x 241 x 272 mm            |
| Bürstenloser Motor                      | ✓                             |
| Max. Schnittleistung 48°                | 38 mm                         |
| Akkutyp                                 | Li-ion                        |
| Max. Fasenbereich (rechts)              | -1 - 48 °                     |
| Sägeblatt                               | 165 mm                        |
| Bohrung                                 | 20 / 30 mm                    |

### Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**126599-8**  
Staubsack



**165447-6**  
Parallelanschlag



**194367-7**  
Führungsschiene 3.000 mm



**194368-5**  
Führungsschiene 1.400 mm



**194416-0**  
Gleitbelag



**194925-9**  
Führungsschiene 1.900 mm



**196664-7**  
Winkelanschlag



**198885-7**  
Führungsschienenverbinder



**199140-0**  
Führungsschiene 1.000 mm



**199141-8**  
Führungsschiene 1.500 mm



**199826-6**  
Klemmzwingen



**821552-6**  
MAKPAC Gr. 4



**839290-6**  
Tiefziehteil für MAKPAC



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

