

EPIC® MH Coax 2.5mm

Die Mischbestückung garantiert eine hohe Flexibilität. Für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, für Druckmaschinen und Einschubtechnik.



Störsignale



Windenergie



Schienenverkehr



Maschinen- und Anlagenbau



Automatisierung

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Class-Description: Modularer Steckverbinder (Industriesteckverbinder)
Bemessungsspannung in V:	50
Bemessungsstoßspannung:	0,8 kV
Bemessungsstrom in A:	16
Verschmutzungsgrad:	3
Brennbarkeit:	UL94 V-0
Kontaktzahlen:	1
Steckzyklen:	500
Temperaturbereich:	-40°C ... +125°C

EPIC® MH Coax 2.5mm

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.



EPIC® MH Coax 2.5mm

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kontakttyp	Anzahl Arbeitskontakte
44423262	EPIC® MHS Coax D=2.5mm	Stift	1
44423263	EPIC® MHB Coax D=2.5mm	Buchse	1

Letzte Änderung (01.06.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16