

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>DATENBLATT</b>          | 5200 1889                |
| <b>SKINDICHT® MINI FKM</b> | gültig ab:<br>09.06.2017 |

Bei der SKINDICHT® MINI FKM handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Messing, die mit ihrer geringen Bauhöhe die sichere Montage von Kabeln mit kleinen Leitungsdurchmessern garantiert. Sie wird vorwiegend in der Signal- und Datenübertragung, im Bereich der Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie in der Medizin- und Nachrichtentechnik eingesetzt und eignet sich besonders für den Einsatz in aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen.



#### Einzelteile:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Zwischenstutzen | Messing, vernickelt |
| Druckschraube   | Messing, vernickelt |
| Druckscheibe    | Messing, vernickelt |
| Dichtring       | FKM                 |
| O-Ring          | FKM                 |

#### Technische Merkmale:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Anschlussgewinde  | M6x1, M8x1 und M10x1   |
| Schutzart         | IP 66 Prüfung nach DIN EN 60529<br>IP 68 - 5 bar / 30 min, Prüfung nach DIN EN 60529 |
| Zugentlastung     | Kategorie A nach DIN EN 62444  |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +200 °C   |

#### Norm-Referenzen:




Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

|                                       |                           |               |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| ausgearbeitet von:<br>PDP: M. Wegener | Dokument: DB52001889_03DE | Blatt 1 von 2 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>DATENBLATT</b>          | 5200 1889                |
| <b>SKINDICHT® MINI FKM</b> | gültig ab:<br>09.06.2017 |

**SKINDICHT® MINI FKM**



| M      | SW | ØF  | C    |      | C | Klemmbereich | Artikel Nummer |
|--------|----|-----|------|------|---|--------------|----------------|
|        |    |     | min. | max. |   |              |                |
| M 6x1  | 9  | 3   | 16,7 | 19,7 | 5 | 2 – 3        | 5200 1889      |
| M 8x1  | 11 | 5,5 | 17,2 | 20,5 | 5 | 3,5 – 5,5    | 5200 1887      |
| M 10x1 | 14 | 7,4 | 18,3 | 22,3 | 5 | 5,5 – 7      | 5200 1894      |