



Key Features

Seidenweiches Gameplay mit AMD FreeSync | Optimierte Geschwindigkeit und Farben | Ihre optimale Auflösung und Bildschirmgröße | Maximale Framerate für reduziertes Laden | Flexibilität im Fokus



Produktbeschreibung

Der ViewSonic XG2702 ist das ultimative 27 Zoll-Display für alle Gamer, die höchste Leistung benötigen. Dank seiner Bildwiederholfrequenz von unglaublichen 144 Hertz und der AMD-FreeSync-Technologie, minimiert der XG2702 unschöne Tearing-Effekte sowie sichtbare Ruckler, und ermöglicht einen fließenden Spielfluss während rasanter action-geladener Szenen. Darüber hinaus liefert dieser Monitor eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms für flüssige Bilder ohne Nachziehen, Unschärfen oder Geisterbilder. Mit einer hohen Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, einem nativen Kontrastverhältnis von 1.000 : 1 und zwei 3-Watt-Lautsprecher liefert der Gaming-Profi gestochen scharfe Bilder und knackigen Sound in kristallklarer Qualität. Verschiedene Gaming-Modi optimieren das Spielerlebnis bei Egoshootern, Echtzeit-Strategiespielen und MOBA-Spielen und verschafft Spielern den entscheidenden Vorteil. Zudem unterstützt die Schwarzstabilisierungs-Funktion beim Aufspüren von Feinden, die im Dunkeln lauern. Zwei HDMI-, ein DisplayPort- und vier USB-Schnittstellen sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten für PC-Systeme, Spielekonsolen, Blu-ray DVD-Player oder andere Multimedia Peripheriegeräte. Der von Gamern inspirierte Standfuß des XG2702 ist nicht nur dreh-, schwenk-, neig- und höhenverstellbar, sondern bietet zudem eine integrierte Kopfhörerhalterung sowie Kabelführung und rundet das Profi-Gaming-Paket perfekt ab.



- | | |
|---|-----------------------|
| 1. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100mm) | 6. USB Type B |
| 2. Power | 7. USB 3.0 Type A x 2 |
| 3. HDMI | 8. USB 3.0 Type A x 2 |
| 4. DisplayPort | |
| 5. Audio Out | |

Besuchen Sie uns ■ www.viewsonic.com

LCD-PANEL

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Monitor-Größe: | 27" (27" / 68,58cm sichtbar) |
| Panel-Technologie: | TN-Typ TFT LCD |
| Auflösung: | 1920 x 1080 |
| Anzeigefläche (H/V): | 597.6 x 336.1 mm |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Helligkeit: | 400 cd/m ² (Typ) |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 (typisch) |
| Dynamisches Kontrastverhältnis: | 120,000,000:1 |
| Betrachtungswinkel: | 170°/160° (typ.) |
| Bildwiederholfrequenz: | 144 Hz |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Pixel-Größe (B x H): | 0.311 x 0.311 mm |

EINGABESIGNAL

| | |
|-----------|--|
| Frequenz: | HDMI 1.4: Fh = 15 ~ 180 KHz ; Fv = 24 ~ 144 Hz DisplayPort 1.2: Fh = 15 ~ 180 KHz ; Fv = 48 ~ 146 Hz |
| Video: | HDMI (v1.4) (1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort (v1.2) (1920 x 1080 @144Hz) |

KOMPATIBILITÄT

| | |
|-------|-------------------------|
| PC: | Windows 10-zertifiziert |
| Mac®: | Power Mac-getestet |

ANSCHLÜSSE

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Eingang: | HDMI 1.4 x 2 DisplayPort 1.2 x 1 |
| Ausgang: | 1 Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) |

AUDIO

| | |
|---------------|--|
| Lautsprecher: | Verstärker: 2 Watt Lautsprecher: 2 x 2 Watt |
|---------------|--|

USB

| | |
|-------------|-------------------|
| Upstream: | USB 3.0 Typ B x 1 |
| Downstream: | USB 3.0 Typ A x 4 |

STROMVERSORGUNG

| | |
|--------------------|---|
| Stromversorgung: | 1 x 3-Pin-Stecker (CEE22) |
| Spannung: | Wechselspannung 100–240 V (universal), 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 37 W |
| Optimieren: | 30W |
| Stromsparmodus: | 26W |

ERGONOMIE

| | |
|-----------------------|------------|
| Neigung: | -5 bis 15° |
| Schwenkbereich: | -45 ~ 45 |
| Drehbereich: | 0-90 ° |
| Höhenverstellbarkeit: | 0 ~ 120 mm |

WANDHALTERUNG

| | |
|--------|--------------|
| VESA®: | 100 x 100 mm |
|--------|--------------|

BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Temperatur: | 0–40 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 20 bis 90 % (nicht kondensierend) |

ABMESSUNGEN (B X H X T)

| | |
|-----------------|--------------------|
| Gerät mit Fuß: | 642 x 436 x 239 mm |
| Gerät ohne Fuß: | 642 x 391 x 65mm |
| Verpackung: | 755 x 469 x 215 mm |

GEWICHT

| | |
|-----------------|----------|
| Netto mit Fuß: | 8.95 kg |
| Netto ohne Fuß: | 5.71 kg |
| Brutto: | 11.22 kg |

NORMEN

cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CE, REACH, EEL, WEEE, EAC, UkrSEPRO

LIEFERUMFANG

LCD-Display
Netzkabel (1,5 m)
DisplayPort-Kabel (1,8m)
USB 3.0 Kabel (1,8 m)
Kurzanleitung