



TC-EH 250

Seilhebezug

Art.-Nr.: 2255130

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825627183

Der Seilhebezug TC-EH 250 ermöglicht rund um Haus, Garten und Werkstatt das sichere Heben von Lasten auf einfachen Schalldruck. Seine umfangreiche Ausstattung entspricht dem neuesten Stand der Technik. Er ist mit 12 Metern Drahtseil mit einem Querschnitt von 3 mm ausgestattet. Damit hebt er Lasten bis 250 kg mittels Umlenkrolle mit Lasthaken auf eine Höhe von 5,7 m. Ohne Umlenkrolle halbiert sich die Maximallast, während sich die Hubhöhe auf 11,5 m erhöht.

Ausstattung

- 12 m Drahtseil (drallfrei, Ø 3,0 mm)
- Umlenkrolle mit Lasthaken
- Bedienungsschalter mit Not-Aus
- Motor mit Thermoschalter
- Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- Automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage
- Automatische Endabschaltung
- Befestigung mit zwei Doppelschellen




Technische Daten

- Netzanschluss	230 V 50 Hz
- Max. Leistung (S3 S3%)	500 W 20 %
- Tragkraft ohne Umlenkrolle	125 kg
- Tragkraft mit Umlenkrolle	250 kg
- Hubhöhe ohne Umlenkrolle	11.5 m
- Hubhöhe mit Umlenkrolle	5.7 m
- Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	8 m/min
- Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	4 m/min

Logistische Daten

- Produktgewicht	9.55 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	10.95 kg
- Maße Einzelverpackung	361 x 147 x 241 mm
- Stück pro Exportkarton	2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	23.2 kg
- Maße Exportkarton	376 x 305 x 250 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1800 0 0



Als Sonderzubehör erhältlich



SA 1200
Schwenkarm
Art.-Nr.: 2255398
EAN-Code: 4006825540017
Einhell Accessory