POSITAL
FRABA

IXARC Drehgeber

OCD-PPA1B-0016-B06S-PAT



Schnittstelle	
Schnittstelle	Bit Parallel (Push-Pull)
Manuelle Funktionen	Zählrichtung umschaltbar

Ausgänge	
Ausgangstreiber	Push-Pull

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	10 – 30 VDC
Stromaufnahme	≤ 400 mA @ 10 V DC, ≤ 180 mA @ 24 V DC
Leistungsaufnahme	≤ 1,5 W
Einschaltzeit	< 250 ms
Einschwingzeit	80 ms
Verpolungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
EMC: Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
EMV: Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
MTTF	22,3 Jahre @ 40°C

Sensor	
Technologie	Optisch
Auflösung Singleturn	16 bit

Genauigkeit (INL)	±0,0220° (14 – 16 Bits), ±0,0439° (≤13 Bits)
Lesesignal (Default)	Wellendrehung im Uhrzeigersinn (Frontansicht auf Welle)
Code	Binär

Umgebungsbedingungen

Schutzart (Welle)	IP66/IP67
Schutzart (Gehäuse)	IP65
Betriebstemperatur	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Luftfeuchtigkeit	98%, ohne Betauung

Mechanische Daten

Material Gehäuse	Stahl
Beschichtung des Gehäuses	Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest)
Flansch	Sackloch-Hohlwelle, ø 58 mm
Material Flansch	Aluminium
Wellentyp	Sackloch-Hohlwelle, Tiefe = 30 mm
Wellendurchmesser	ø 6 mm (0.24")
Material Welle	Edelstahl V2A (1,4305; 303)
Rotorträgheit	≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²]
Reibmoment	≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F)
Max. Zulässige Mechanische Drehzahl	≤ 3000 1/min
Schockfestigkeit	≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)
Dauerschock	≤ 10 g (Halbsinus 16 ms, EN 60068-2-29)
Vibrationsfestigkeit	≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6)
Länge	60,2 mm (2.37")
Gewicht	350 g (0.77 lb)

Elektrischer Anschluss


Verbindungsausrichtung	Axial
Anschluss	M27, Stecker, 26-polig

Elektrischer Anschluss

Approval	CE + cULus gelistet, Industriesteuerungs-Ausrüstung
Lebenszyklus	Bewährt

POSITAL
FRABA

Anschlussplan



2D Zeichnung

Zubehör

Steckverbinder & Kabel
10m PVC Kabel, 26-polig, weibl.
5m PVC Kabel, 26-polig, weibl.
20m PVC Kabel, 26-polig, weibl.
15m PVC Kabel, 26-polig, weibl.
2m PVC Kabel, 26-polig, weibl.
M27, 26-polige, weiblich
More

Clamping Ring B15

Kontakt

POSITAL
FRABA



POSITAL
Contact Us

Diese Fotos und Zeichnungen sind nur zu allgemeinen Präsentationen gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. Alle Maße in mm [inch]. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.