



Artikelbezeichnung	FoamMaster FM 10 FLEX
Art. Nr.	000656.0000
EAN Code	4046436033966
Inhalt je VE	4 Stück
Füllinhalt	1 Liter Empfohlener Füllinhalt 0,75 L
Max. Betriebsdruck	3 bar
Pumpe	Leistungsstarke Druckpumpe
Dichtungen	FKM (Viton)
Düse	Flachstrahldüse mit 80° Sprühwinkel
Lanze	Schwenkbar, 20 cm extra Länge
Beständigkeit	Geeignet für Medien mit pH-Wert 5 bis 10
Gewicht	0,6 kg

Lanze mit Flexgelenk: Ideal zum Besprühen von Fussböden