

**W-Reihe  
WPD 131 1X95/1X95 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild****Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WPD 131 1X95/1X95 BL                                                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2502660000</a>                                                          |
| Ausführung | W-Reihe, Verteilerblock, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Tragschiene / Montageplatte |
| GTIN (EAN) | 4050118516487                                                                       |
| VPE        | 2 Stück                                                                             |

## W-Reihe WPD 131 1X95/1X95 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 25,5 mm | Breite (inch) | 1,004 inch |
| Höhe         | 93 mm   | Höhe (inch)   | 3,661 inch |
| Tiefe        | 57 mm   | Tiefe (inch)  | 2,244 inch |
| Nettogewicht | 96 g    |               |            |

### Temperaturen

|                                |               |                                |        |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max.          | 40 °C         | Lagertemperatur, min.          | 10 °C  |
| Lagertemperatur                | 10 °C...40 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C        |                                |        |

### Bemessungsdaten

|                        |                    |                       |                             |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Bemessungsquerschnitt  | 95 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung    | 1.000 V                     |
| Bemessungsspannung AC  | 1.000 V AC         | Bemessungsspannung DC | 1.000 V DC                  |
| Nennstrom              | 155 A              | Normen                | IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV               | Verschmutzungsgrad    | 3                           |
| Überspannungskategorie | III                |                       |                             |

### Bemessungsdaten nach UL

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
|------------------------|--------|

### Systemkennwerte

|                                                   |                      |                                                |                        |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Ausführung                                        | Schraubanschluss     | Anzugsdrehmoment (Klemmschraube für Aluleiter) | 22.6 Nm (10 undefined) |
| Anzugsdrehmoment (Klemmschraube für Kupferleiter) | 19 Nm (10 undefined) | Abschlussplatte erforderlich                   | Nein                   |
| Anzahl der Potentiale                             | 1                    | Anzahl der Etagen                              | 1                      |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                  | 2                    | Etagen intern gebrückt                         | Nein                   |

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |      |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | blau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |      |

### weitere technische Daten

|               |                             |            |          |
|---------------|-----------------------------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Tragschiene / Montageplatte | Montageart | gerastet |
|---------------|-----------------------------|------------|----------|

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001329    | ETIM 6.0   | EC000897    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-20 | eClass 9.0 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-20 |            |             |

### Produkthinweise

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkthinweis | Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich des Onlinekatalogs |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|

## W-Reihe WPD 131 1X95/1X95 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Anwenderdokumentation                            | <a href="#">Additional Datasheet</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">STEP</a>                 |
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">CE declaration</a>       |


### Sicherheitshinweise

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Sicherheitshinweis | <a href="#">Safety Information</a> |
|--------------------|------------------------------------|

### W-Reihe WPD 131 1X95/1X95 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



# Technical data

## Inputs

|                       |
|-----------------------|
| Number of connections |
| Solid                 |
| Stranded              |
| Flexible with ferrule |
| Ribbon cable          |
| Torque                |
| Clamping screw        |
| Stripping length      |

## Outputs

|                       |
|-----------------------|
| Number of connections |
| Solid                 |
| Stranded              |
| Flexible with ferrule |
| Torque                |
| Clamping screw        |
| Stripping length      |

## 

|       |
|-------|
| Poles |
|-------|

## Note

IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA

| top | mid./left | mid./mid.              | mid./right | bottom |
|-----|-----------|------------------------|------------|--------|
|     |           | 1                      |            |        |
|     |           | 16...16mm <sup>2</sup> |            |        |
|     |           | 16...95mm <sup>2</sup> |            |        |
|     |           | 10...70mm <sup>2</sup> |            |        |
|     |           |                        |            |        |
|     |           | 19Nm                   |            |        |
|     |           | M 14                   |            |        |
|     |           | 26mm                   |            |        |

| top                     | mid./left | mid./mid.              | mid./right | bottom |
|-------------------------|-----------|------------------------|------------|--------|
| 1                       |           | 1                      |            |        |
| 1.5...10mm <sup>2</sup> |           | 16...16mm <sup>2</sup> |            |        |
| 1.5...10mm <sup>2</sup> |           | 16...95mm <sup>2</sup> |            |        |
| 1.5...6mm <sup>2</sup>  |           | 10...70mm <sup>2</sup> |            |        |
| 1.2Nm                   |           | 19Nm                   |            |        |
| M 4                     |           | M 14                   |            |        |
| 10mm                    |           | 26mm                   |            |        |

## 

|   |
|---|
| 1 |
|---|

Rated current with Cu conductors: 232 A