

HS-HF 4.8-9.5/12 MM Y
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com


Multimark

Mit MultiMark steht Ihnen ein ebenso schnelles wie zuverlässiges Markierungssystem zur Verfügung, mit dem Sie jede Kennzeichnung praktisch lückenlos umsetzen.

Verbinder, Leiter, Kabel oder Geräte – die MultiMark-Produktfamilie bietet Ihnen ein gut strukturiertes, praxisorientiertes Programm an Markierern mit Anbindung an unsere ausgereifte Konfigurationssoftware M-Print® PRO für alle Einsatzgebiete.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Kompaktes, praxisorientiertes Sortiment
- Schnell gedruckt und konfektioniert
- Sichere Identifikation Ihrer Verbindungen
- Sehr gute Materialeigenschaften

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HS-HF 4.8-9.5/12 MM Y
Best.-Nr.	2526320000
Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 9.5 mm, 12.7 x 16.1 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118537475
VPE	2.000 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000 1140490000

HS-HF 4.8-9.5/12 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	16,1 mm	Breite (inch)	0,634 inch
Höhe	12,7 mm	Höhe (inch)	0,5 inch
Tiefe	0,77 mm	Tiefe (inch)	0,03 inch
Nettogewicht	0,382 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	2.000 Stück	Breite	16,1 mm
Einsatztemperaturbereich	-55...105 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Werkstoff	Polyolefin

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²	Leiteraußendurchmesser	4,8 - 9,5 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	9,5 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	4,8 mm
Schrumpfrate	2:1	empfohlene Schrumpftemperatur	90 °C

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999

HS-HF 4.8-9.5/12 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

