

SAUTER TD 225-0.1US

Kompaktes Materialdickenmessgerät im Taschenformat

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Materialdickenmessgerät
Produktgruppe	Ultraschall-Materialdickenmessgerät Puls-Echo Verfahren
Produktfamilie	TD-US

Messsystem

Materialdicke Puls-Echo [Max]	225 mm
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm)	0,1 mm
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s)	1000 m/s
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s)	9999 m/s
Messkopf Durchmesser	8 mm
Messkopf Messfrequenz	5 MHz
Einheiten	mm inch
Toleranz (% von [Max])	0,5%
Materialdicke Puls-Echo [Min]	1,2 mm

Display

Display-Art	LCD
-------------	-----

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	30×65×120 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	30×65×120 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	30×65×120 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Kabellänge	0,9 m

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	4×1,5 V AAA
Batterie-Kapazität	1.100 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	4
Batterie – Einzelgewicht	90,4 g
Batterie – Gesamtgewicht im Artikel	361,6 g
Batterie – Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Batterie-Kapazität (Wh)	1,6 Wh
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	50 °C
Lagertemperatur [Min]	0 °C
Lagertemperatur [Max]	50 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-113
--	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	260×215×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,75 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761140097
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

SAUTER TD 225-0.1US

KERN

Kompaktes Materialdickenmessgerät im Taschenformat

Piktogramme

STANDARD



OPTION

