



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Professionelles Shore-Härteprüfgerät

Merkmale	Technische Daten
• Zur Härtebestimmung von Kunststoffen per Eindringungsmessung • Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 48-4 sind wegen sehr enger Normtoleranzen nicht möglich • Shore A: Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien • Shore 0: Schaumstoffe, Schwämme • Shore D: Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc. • Montierbar auf die Prüfstände TI-ACL (für Shore A und 0), TI-DL (für Shore D) zur Verbesserung des Messergebnisses • Großes Display mit Hinterleuchtung • Wählbar: AUTO-OFF Funktion oder Dauerbetrieb, Batteriestandsanzeige •  Lieferung im robusten Tragekoffer	• Toleranz: 1 % von [Max] • Materialstärke der Probe min. 6 mm • Übertragung per RS-232 an PC, z. B. in Microsoft Excel® • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig (2×1.5 V AAA) • Gesamtabmessungen B×T×H 125×70×27 mm • Nettogewicht ca. 0,20 kg

STANDARD



OPTION



Modell	Härteskalen	Messbereich	Ablesbarkeit
SAUTER		[Max]	[d]
HDA 100-1	Shore A	100 HA	0,1 HA
HDO 100-1*	Shore 0	100 H0	0,1 H0
HDD 100-1	Shore D	100 HD	0,1 HD

 * NUR SOLANGE VORRAT REICHT