

Produkttyp-Bezeichnung



Antenne RF660A 902-928 US

SIMATIC RF600 Antenne RF660A 902-928 US zum Einsatz in USA IP67, -25 bis +75°C, ohne Kabel.

Eignung zum Einsatz

SIMATIC RF600

Funkfrequenzen

Übertragungsfrequenz	902 ... 928 MHz
Antennengewinn gegenüber Kugelstrahler • bei zirkularer Abstrahlung	6 dB

Elektrische Daten

Impedanz	50 Ω
Polarisation	Zirkular
Antennengewinn gegenüber Kugelstrahler • bei zirkularer Abstrahlung	6 dB
Stehwellenverhältnis (VSWR) / maximal	2
Strahlwinkel der Antenne • horizontal • vertikal	70° 70°
Ausführung des elektrischen Anschlusses / der Antenne	RP-TNC
Ausführung der Steckverbindung	male

Mechanische Daten

Material	PA 12
Farbe	pastelltürkis
Befestigungsabstand • bezogen auf Metallflächen / empfohlen / minimal	0 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur • während Betrieb • während Lagerung • während Transport	-25 ... +75 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
Schutzart IP	IP67
Schockfestigkeit	nach EN 60068-2-27
Schockbeschleunigung	300 m/s ²
Schwingbeschleunigung	1 m/s ²

Bauform, Maße und Gewichte

Breite	313 mm
Höhe	313 mm
Tiefe	80 mm
Nettogewicht	1600 g
Befestigungsart	4 Schrauben M4 nach Vesa 100, optional mit Gelenkarm durch Antenna Mounting Kit
Leitungslänge / der Antennenleitung	0 m

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft / siliconfrei	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	FCC (Title 47, Part 15.247), cULus
Eignungsnachweis <ul style="list-style-type: none"> • IECEX 	Nein
Referenzkennzeichen <ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 81346-2:2009 • gemäß IEC 81346-2:2019 	TF TFB
Zubehör	
Zubehör	Antennenleitungen 1 bis 40 m
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool • zur Webseite: Industrielle Kommunikation • zur Webseite: Industry Mall • zur Webseite: Information and Download Center • zur Webseite: Bilddatenbank • zur Webseite: CAx-Download-Manager • zur Webseite: Industry Online Support 	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964 http://www.siemens.com/ident/rfid https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
letzte Änderung:	03.11.2021 