











**ZONE 2/22**







## CHALLENGER 2.0

Das CHALLENGER 2.0 ist das solide Basis-Mobiltelefon mit funktioneller Grundausstattung und leistungsfähiger 2W LED Taschenlampe für den Einsatz im industriellen Umfeld.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

 <p>ATEX Zulassung: EX-Zone 2/22 Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54 Ⓜ II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP54</p>	 <p>2G (GSM/GPRS/EDGE), Quadband GSM 850/900/1800/ 1900 MHz</p>	 <p>Bluetooth® 3.0</p>	 <p>MT6260A, 8 MB ROM und 8 MB RAM Speicher</p>	 <p>Maße: 126 x 58 x 23 mm, Gewicht: 165 g</p>
 <p>Micro-SD Speicher erweiterbar auf 32 GB</p>	 <p>Dual SIM</p>	 <p>1,3 MP Kamera (Rückseite) CHALLENGER 2.1: ohne Kamera</p>		

### WEITERE SPEZIFIKATIONEN

 <p>Wasserdicht: 30 Min. bis zu 2 m Tiefe, staubdicht, geschützt vor Mikropartikeln</p>	 <p>Einsetzbar in einer Umgebung von -20 °C bis 60 °C</p>	 <p>2,0" (5,08 cm) RugDisplay-Glas mit einer Auflösung von 176x220 Pixeln</p>	 <p>Leistungsstarke 2W LED Taschenlampe</p>	 <p>Lithium-Ionen-Akku mit 2.400 mAh, 600 Std. Stand-by</p>
 <p>3W verstärkter Lautsprecher</p>				

### LIEFERUMFANG

Mobiltelefon, Akku, USB-Kabel, Ladegerät, Kopfhörer, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise, zusätzliche Display-Schutzfolie, Schraubendreher