


Bezeichnung M12-A Einbaustecker, Polzahl: 5, nicht geschirmt, tauchlöten, IP68, UL

Produktgruppe M12-A Serie 713
Bestellnummer 99 3441 202 05

Montageanleitung / Montageausschnitt



Anzugsdrehmoment / Tightening torque
M12 x 1 6,25 Nm

Bezeichnung	M12-A Einbaustecker, Polzahl: 5, nicht geschirmt, tauchlöten, IP68, UL
Produktgruppe	M12-A Serie 713
Bestellnummer	99 3441 202 05

Security notices

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“