



Produktbeschreibung: bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen  
 klassische Form  
 geeignet für Wand- oder Deckenmontage  
 Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung  
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich  
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Material: PVC - bleifrei  
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s  
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C  
 Flammwidrigkeit: 850 °C  
 Stoßfestigkeit: 0,5 J  
 Schutzgrad: IP 40  
 Brandklasse: A1-F  
 Innenfläche: 190 mm<sup>2</sup>  
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm  
 Längentoleranz: ±10 mm  
 Gewicht: 0,11 kg/m  
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: Ik06  
 Zertifizierung: ČSN EN 50085  
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11
	max. Kabelanzahl	3	2	1	1	1	1	1	1

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat  
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	Konfiguration	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
<b>LHD 17X17</b>	<b>HC</b>	2 m	weiß RAL 9003	176 m	Folie	
	<b>HD</b>	2 m	weiß RAL 9003	70 m	Karton	
	<b>P2</b>	2 m	weiß RAL 9003	70 m	Karton	Selbstklebeband
<b>8671</b>	<b>HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1200 Stk	Folie / Folie / Karton	Endstück
<b>8672</b>	<b>HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1400 Stk	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
<b>8673</b>	<b>HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 1440 Stk	Folie / Karton	Flachwinkel
<b>8674</b>	<b>HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 900 Stk	Folie / Karton	Abzweigstück
<b>8675</b>	<b>HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1000 Stk	Folie / Folie / Karton	Inneneck
<b>8676</b>	<b>HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 1360 Stk	Folie / Karton	Außeneck