

Technisches Datenblatt

Ausgabe 5

AT132 Duct Tape mit hohem Tack

Kurzbeschreibung

PE-beschichtetes-Gewebeband, wasserfest ausgerüstet und mit glänzender Oberfläche, beschichtet mit einem aggressiven, druckempfindlichen Naturkautschukkleber, lösemittelfrei.

- Sehr hoher Tack, starke Soforthaftung
- Leicht abreißbar
- Gleichbleibender Abrollwiderstand
- Gute Abriebfestigkeit
- Wasserfeste Ausrüstung
- Anpassungsfähig
- Nicht-korrosiver Kleber

Technische Daten

Typische Mittelwerte

Banddicke	0.17 mm
Bruchlast	35 N/cm
Bruchdehnung	18 %
Klebkraft	
auf Stahl	4.0 N/cm
auf Bandrücken	3.0 N/cm
RoHS	Ja
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +65°C
Anwendungstemperatur	+5°C bis +45°C
Lagertemperatur	+12°C bis +25°C



HINWEIS

Bitte beachten Sie, daß es sich bei den nebenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. Bei jeder Änderung wird ein revidiertes technisches Datenblatt herausgegeben. Der Anwender muß sich in jedem Fall, auch nach einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen Einsatzzweck überzeugen. Bitte prüfen Sie, ob Ihnen das neueste technische Datenblatt vorliegt. Alle Breiten- und Längentoleranzen sind gem. British Standards. Vor der Verarbeitung des Bandes sollten Sie unser Sicherheitsdatenblatt beachten, das auf Anfrage erhältlich ist.

LAGERUNG

Klebebänder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.



Head Office.

Advance Tapes International Ltd
Westmoreland Avenue
Leicester, LE4 8PH England
Telephone: 00 44 (0)116 251 0191
Fax: 00 44 (0)116 265 2046

www.advancetapes.com

AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans
Auto-Adhésifs.

Advance Tapes France S.A.S.
7 rue Jacques Daguerre
Zone Industrielle Nord, 77100 Meaux
Téléphone: 01 60 38 11 00
Télécopie: 01 60 38 11 09