

CA 1510

Prüfung der Raumluftqualität CO₂ – Temperatur – Luftfeuchte



Raumluftqualität überwachen in gesunder Umgebung leben

- Aufzeichnung der CO₂ -, Temperatur- und Luftfeuchtwerte (bis zu 1 Million Messwerte)
- Kompakt und autonom — für stationäre oder mobile Messungen
- Bedienerfreundlich durch Anzeige des Raumluftqualitätspegels auf der Basis des CO₂-Gehalts und der Luftfeuchte/Lufttemperatur
- Überwachungsmodus mit CO₂-Anzeige und Alarmmeldung bei Grenzwertüberschreitung
- Benutzerdefinierbare Grenzwerte (z.B. 800 ppm)



Measure up





Verkehrsmittel, Behörden, Gewerbliche Gebäude ...

RAUMLUFTQUALITÄT

VORSCHRIFTEN

Egal ob es sich um öffentliche Räume mit Publikumsverkehr (Transportmittel, Behörden, Schulen, Krankenhäuser), um gewerbliche Räume (Büros, Werkshallen) oder private Räume handelt, jeder von uns verbringt immer mehr Zeit in geschlossenen Räumen.

Durch menschliche Tätigkeiten, Bauwerkstoffe, Ausstattungen (wie Farben, Wand- oder Deckenverkleidungen, Bodenbeläge usw...), sowie durch Möbel gelangen Chemikalien und Schadstoffe in die Raumluft.

Gute Raumluft erreicht man durch ein richtig ausgelegtes Lüftungssystem, das die in der Luft vorhandenen Schadstoffe bis auf eine noch für zulässig erachtete Konzentration verringert. Die Außenluft enthält ca. 0,04 % (400 ppm) CO₂. Durch menschliche Tätigkeit und besonders durch die Atmung kann sich diese Konzentration in Innenräumen schnell auf Werte über 0,15 % (1500 ppm) erhöhen, etwa in Versammlungsräumen oder Klassenzimmern.

Aus diesem Grund ist die CO₂-Konzentration ein sehr guter Indikator für die Effizienz eines Belüftungssystems.



Der CA 1510 misst den CO₂-Gehalt entsprechend den neuesten gültigen Vorschriften, die die Bewertung von Lüftungssystemen und die Messung von Schadstoffen in der Raumluft in öffentlich zugänglichen Räumen regeln. Auch in der Früherkennung leistet der CA 1510 wertvolle Dienste dank der vom Benutzer einstellbaren Alarmmeldung bei Grenzwertüberschreitung (z.B. 800 ppm).



DIE VORTEILE

Entspricht den neuesten gültigen Vorschriften

Im Lieferumfang: Software zur Auswertung der Messergebnisse und zur Erstellung von Berichten.

Blockierung der Anzeige im Aufzeichnungsbetrieb (keine Messwertanzeige).

Einfache und schnelle Übernahme der Messwerte in den PC (das Gerät wird wie ein USB-Stick erkannt).

Aufzeichnungskapazität für bis zu 1 Million Messwerte.

Vor-Ort-Kalibrierungs-Set mit Adapter, Anschlussschlauch und Software zur Einstellung des Nullpunkts und des CO₂-Messwerts 1700 ppm (vom Bediener einstellbar).

Mehrere Befestigungsarten.



Mehrere Befestigungsarten:
mit Magnet, über verschließbare Wandhalterung, Tischhalterung oder hängend an der Wand.



Schulen, Krankenhäuser

WOHLBEFINDEN UND GESUNDHEIT

Kohlenstoffdioxid (CO₂) ist ein farbloses, geruchsloses Gas. Es ist ungiftig, kann aber in hohen Konzentrationen zu Kopfschmerzen und Aufmerksamkeitsstörungen führen.

CO₂ ist nicht der einzige Indikator für die Raumluftqualität, auch die Temperatur und die relative Luftfeuchte sind wichtig und können zu Schimmelbildungen mit allergieauslösenden und die Atemwege reizenden Emissionen führen.



Der **CA 1510** verfügt über eine zweifarbig beleuchtete große Anzeige, in der die drei Messwerte für

CO₂-Gehalt, Temperatur und rel. Luftfeuchte gleichzeitig erscheinen. Zur einfacheren Beurteilung der Raumluftqualität wird ein Symbol für die Luftgüte auf der Basis der Messwerte angezeigt.

- **Betriebsart 1D:** Anzeige des „Index für verbrauchte Luft“ (CO₂-Gehalt). Optische Anzeige (zweifarbige Anzeigeleuchtung) und/oder akustischer Warnton bei verbrauchter Luft ab einer mittleren CO₂-Konzentration von 1000 ppm und ab Spitzenwerten von 1700 ppm. Beide Grenzwerte können nach Bedarf geändert werden.
- **Betriebsart 3D:** Anzeige des optimalen Wohlfühlklimas auf der Basis der gemessenen Werte für CO₂, Temperatur und rel. Luftfeuchte.

SOFTWARE UND DATENÜBERMITTLUNG

Das Gerät lässt sich auf zwei Arten an den PC anschließen: über USB oder drahtlos über Bluetooth. Dann kann man die Aufzeichnungsart einstellen, die Werte auf dem PC oder einem Android™-Tablet darstellen, die Messwerte als Grafiken oder in Tabellenform speichern, in Excel exportieren, Berichte erstellen und den Index für verbrauchte Luft je nach Anwesenheitsdauer von Menschen berechnen.

Software Data Logger Transfer im Lieferumfang



Application Android
CA 1510

Android-kompatible App im Play Store verfügbar



Technische Daten

CO ₂ -Messung	
Messverfahren	Nichtdispersiver Infrarot-Sensor (NDIR)
Sensortyp	Infrarot-Messzelle mit doppeltem Strahl
Messumfang	0 bis 5 000 ppm
Abweichung	± 50 ppm ± 3 % des Messwerts
Ansprechzeit, 63 %	< 200 Sekunden
Auflösung	1 ppm
Temperaturmessung	
Sensortyp	CMOS-Fühler
Messumfang	-10 °C bis +60 °C
Genauigkeit	± 0,5 °C
Auflösung	0,1 °C
Luftfeuchtemessung	
Sensortyp	Kapazitiv
Messumfang	5 % bis 95 % relative Feuchte (% r.F.)
Genauigkeit	± 2 % r.F.
Auflösung	0,1 % r.F.

Einsatzmöglichkeiten	
Punktuelle Messung	Schnelle Messung mit Anzeige der Werte für CO ₂ , Temperatur und rel. Feuchte
Überwachung	Betriebsart 1D: Anzeige der verbrauchten Luft (CO₂-Gehalt). Optische Anzeige (zweifarbige Anzeigebeleuchtung) und/oder akustischer Warnton bei verbrauchter Luft ab einer mittleren CO₂-Konzentration und ab vom Benutzer einstellbaren Spitzenwerten. Betriebsart 3D: Anzeige des optimalen Wohlfühlklimas auf der Basis der gemessenen Werte für CO₂, Temperatur und rel. Luftfeuchte Energiesparmodus (ECO): für eine ständige stationäre Benutzung misst das Gerät die Werte alle 10 Minuten innerhalb eines programmierbaren Zeitabschnitts und erreicht so eine Batteriebetriebsdauer von 1 Jahr und mehr.
Aufzeichnung	Programmierbarer Start der Aufzeichnung (P_REC) Das Start-Datum, das Aufzeichnungs-Intervall und das Ende-Datum sind über die PC-Software oder die Android-App programmierbar. Blockierung der Anzeige ist in dieser Betriebsart möglich. Manueller Start der Aufzeichnung (M_REC) Aufzeichnungs-Start und -Stop von Hand am Gerät möglich. Aufzeichnungsintervalle entsprechend der eingestellten Betriebsart.

Technische Daten	
Aufzeichnungs-Intervall	Einstellbar von 1 Minute bis 2 Stunden
Speicherkapazität	Über 1 Million Messwerte
Akust. Warnton	Ja
Maßeinheit (°T)	°C oder °F
Anzeigebeleuchtung Anzeigespeicherung (Hold) Min-Max-Anzeige	Ja
Automatische Abschaltung	Ja (nur im Batteriebetrieb)
Allgemeine Daten	
Funktionsbereich	Temperatur: von -10 °C bis +60 °C – rel. Luftfeuchte: von 5 % bis 95 % r. F.
Abmessungen / Gewicht	125 x 65,5 x 32 mm / 190 g (einschl. Batterien)
Schutzart	IP40
Normenerfüllung	IEC 61010-1 für Spannungen bis 50 V, CAT II – IEC 61326-1 – Erfüllt die neuesten gültigen Vorschriften für die Überwachung der Raumluftqualität
Stromversorgung	- 2 Alkalibatterien 1,5 V AA / LR6 oder wiederaufladbare Akkus - Netzanschluss über mitgelieferten Micro USB-Netzadapter
Schnittstellen	2 Anschlussmöglichkeiten: - drahtlose Bluetooth-Verbindung - USB-Anschluss (das Gerät wird als USB-Stick für einfachen Datentransfer erkannt)
Befestigungsarten	Das Gehäuse des CA 1510 verfügt über einen Haftmagnet, einer Wandhalterung und über einen Schlitz für die Aufhängung. Eine mit Vorhänge-schloss verschließbare Wandhalterung (ohne Schloss) ist als Zubehör erhältlich, sowie eine Tischhalterung (beim CA 1510 weiß im Lieferumfang).
Funktionsumfang der mitgelieferten Data Logger Transfer-Software	Messwertdarstellung als Grafik oder als Wertetabelle – Datenexport möglich – Echtzeitbetrieb Berichterstellung

Bestellangaben

Prüfgerät für die Raumluftqualität
CA 1510 anthrazitgrau

P01651010

Lieferung in einem Metallkoffer mit:

- 2 Batterien LR6
- 1 USB-Netzadapter
- 1 Micro-USB-Anschlusskabel, 1,80 m lang
- 1 Kurzanleitung
- 1 Mini-CD mit der AQR-Software und den Bedienungsanleitungen (1 Datei pro Sprache)
- 1 Prüfbestätigung



Prüfgerät für die Raumluftqualität
CA 1510 weiß

P01651011

Lieferung in einem Karton mit:

- 2 Batterien LR6
- 1 USB-Netzadapter
- 1 Micro-USB-Anschlusskabel, 1,80 m lang
- 1 Tischhalterung
- 1 Kurzanleitung
- 1 Mini-CD mit der Data Logger Transfer Software und den Bedienungsanleitungen (1 Datei pro Sprache)
- 1 Prüfbestätigung



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

- Vor-Ort-Kalibrierungs-Set (passt in den Metallkoffer) P01651022
- Transportkoffer P01298071
- Tischhalterung P01651021
- Weiß Wandhalterung P01651020
- Schwarz Wandhalterung P01651024
- USB-Netzadapter P01651023
- Adapter USB-Bluetooth P01102112



DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
Straßburger Str. 34
77694 KEHL / RHEIN
Tel.: +49 7851 99 26-0
Fax: +49 7851 99 26-60
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
Gastgebasse 27
1230 WIEN
Tel.: +43 1 61 61 9 61
Fax: +43 1 61 61 9 61-61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at

SCHWEIZ
CHAUVIN ARNOUX AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tel.: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

CHAUVIN ARNOUX GROUP