



Raumluftqualität überwachen in gesunder Umgebung leben

- Aufzeichnung der CO₂ -, Temperatur- und Luftfeuchtwerte (bis zu 1 Million Messwerte)
- Kompakt und autonom — für stationäre oder mobile Messungen
- Bedienerfreundlich durch Anzeige des Raumluftqualitätspegels auf der Basis des CO₂-Gehalts und der Luftfeuchte/Lufttemperatur
- Genau: entspricht den neuesten gültigen Vorschriften für die Überwachung der Raumluftqualität
- Geringer Gasverbrauch für die Kontrolle durch ein Vor-Ort-Kalibrierungs-Set





Verkehrsmittel, Behörden, Gewerbliche Gebäude ...

RAUMLUFTQUALITÄT

VORSCHRIFTEN

Egal ob es sich um öffentliche Räume mit Publikumsverkehr (Transportmittel, Behörden, Schulen, Krankenhäuser), um gewerbliche Räume (Büros, Werkshallen) oder private Räume handelt, jeder von uns verbringt immer mehr Zeit in geschlossenen Räumen.

Durch menschliche Tätigkeiten, Bauwerkstoffe, Ausstattungen (wie Farben, Wand- oder Deckenverkleidungen, Bodenbeläge usw...), sowie durch Möbel gelangen Chemikalien und Schadstoffe in die Raumluft.

Gute Raumluft erreicht man durch ein richtig ausgelegtes Lüftungssystem, das die in der Luft vorhandenen Schadstoffe bis auf eine noch für zulässig erachtete Konzentration verringert. Die Außenluft enthält ca. 0,04 % (400 ppm) CO₂. Durch menschliche Tätigkeit und besonders durch die Atmung kann sich diese Konzentration in Innenräumen schnell auf Werte über 0,15 % (1500 ppm) erhöhen, etwa in Versammlungsräumen oder Klassenzimmern.

Aus diesem Grund ist die CO₂-Konzentration ein sehr guter Indikator für die Effizienz eines Belüftungssystems.



Der C.A 1510 misst den CO₂-Gehalt entsprechend den neuesten gültigen Vorschriften, die die Bewertung von Lüftungssystemen und die Messung von Schadstoffen in der Raumluft in öffentlich zugänglichen Räumen regeln. Sobald die CO₂-Konzentration in der Raumluft im Mittel 1000 ppm oder Spitzenwerte von 1700 ppm erreicht, gibt der **C.A 1510** eine optische und akustische Warnung ab.



Die Vorteile

Entspricht den neuesten gültigen Vorschriften

Im Lieferumfang: Software zur Auswertung der Messergebnisse und zur Erstellung von Berichten mit automatischer Berechnung eines sog. «Index für verbrauchte Luft».

Blockierung der Anzeige im Aufzeichnungsbetrieb (keine Messwertanzeige).

Einfache und schnelle Übernahme der Messwerte in den PC (das Gerät wird wie ein USB-Stick erkannt).

Aufzeichnungskapazität für bis zu 1 Million Messwerte.

Vor-Ort-Kalibrierungs-Set mit Adapter, Anschlusschlauch und Software zur Einstellung des Nullpunkts und des CO₂-Messwerts 1700 ppm (vom Bediener einstellbar).

Mehrere Befestigungsarten.



Mehrere Befestigungsarten: mit Magnet, über verschließbare Wandhalterung, Tischhalterung oder hängend an der Wand.



Schulen, Krankenhäuser



WOHLBEFINDEN UND GESUNDHEIT

Kohlenstoffdioxid (CO₂) ist ein farbloses, geruchsloses Gas. Es ist ungiftig, kann aber in hohen Konzentrationen zu Kopfschmerzen und Aufmerksamkeitsstörungen führen. CO₂ ist nicht der einzige Indikator für die Raumluftqualität, auch die Temperatur und die relative Luftfeuchte sind wichtig und können zu Schimmelbildungen mit allergieauslösenden und die Atemwege reizenden Emissionen führen.

Der **C.A 1510** verfügt über eine zweifarbig beleuchtete große Anzeige, in der die drei Messwerte für CO₂-Gehalt, Temperatur und rel. Luftfeuchte gleichzeitig erscheinen. Zur einfacheren Beurteilung der Raumluftqualität wird ein Symbol für die Luftgüte auf der Basis der Messwerte angezeigt.



- **Betriebsart 1D:** Anzeige des «Index für verbrauchte Luft» (CO₂-Gehalt)
Optische Anzeige (zweifarbige Anzeigebeleuchtung) und/oder akustischer Warnton bei verbrauchter Luft ab einer mittleren CO₂-Konzentration von 1000 ppm und ab Spitzenwerten von 1700 ppm.
- **Betriebsart 3D:** Anzeige des optimalen Wohlfühlklimas auf der Basis der gemessenen Werte für CO₂, Temperatur und rel. Luftfeuchte.

SOFTWARE UND DATENÜBERMITTLUNG

Das Gerät lässt sich auf zwei Arten an den PC anschließen: über USB oder drahtlos über Bluetooth. Dann kann man die Aufzeichnungsart einstellen, die Werte auf dem PC oder einem Android™-Tablet darstellen, die Messwerte als Grafiken oder in Tabellenform speichern, in Excel exportieren, Berichte erstellen und den Index für verbrauchte Luft je nach Anwesenheitsdauer von Menschen berechnen.

Software AQR (Air Quality Report) im Lieferumfang

Date/heure	CO2	Température	Humidité
05/03/2014 12:00:03	1216 ppm	22.88 °C	36.61%
05/03/2014 12:00:48	1214 ppm	22.89 °C	36.24%
05/03/2014 12:00:53	1216 ppm	22.89 °C	36.01%
05/03/2014 12:00:18	1216 ppm	22.7 °C	36.24%
05/03/2014 12:00:33	1216 ppm	22.75 °C	36.01%
05/03/2014 12:00:48	1216 ppm	22.71 °C	35.98%

Android-kompatible App im Play Store verfügbar



Technische Daten

CO ₂ -Messung	
Messverfahren	Nichtdispersiver Infrarot-Sensor (NDIR)
Sensortyp	Infrarot-Messzelle mit doppeltem Strahl
Messumfang	0 bis 5 000 ppm
Abweichung	± 50 ppm ± 3 % des Messwerts
Ansprechzeit, 63 %	< 200 Sekunden
Auflösung	1 ppm
Temperaturmessung	
Sensortyp	CMOS-Fühler
Messumfang	-10 °C bis +60 °C
Genauigkeit	± 0,5 °C
Auflösung	0,1 °C
Luftfeuchtemessung	
Sensortyp	Kapazitiv
Messumfang	5 % bis 95 % relative Feuchte (% r.F.)
Genauigkeit	± 2 % r.F.
Auflösung	0,1 % r.F.

Einsatzmöglichkeiten	
Punktuelle Messung	Schnelle Messung mit Anzeige der Werte für CO ₂ , Temperatur und rel. Feuchte
Überwachung	<p>Betriebsart 1D: Anzeige der verbrauchten Luft (CO₂-Gehalt). Optische Anzeige (zweifarbige Anzeigebeleuchtung) und/oder akustischer Warnton bei verbrauchter Luft ab einer mittleren CO₂-Konzentration von 1000 ppm und ab Spitzenwerten bei 1700 ppm.</p> <p>Betriebsart 3D: Anzeige des optimalen Wohlfühlklimas auf der Basis der gemessenen Werte für CO₂, Temperatur und rel. Luftfeuchte</p> <p>Energiesparmodus (ECO): für eine ständige stationäre Benutzung misst das Gerät die Werte alle 10 Minuten innerhalb eines programmierbaren Zeitabschnitts und erreicht so eine Batteriebetriebsdauer von 1 Jahr und mehr.</p>
Aufzeichnung	<p>Programmierbarer Start der Aufzeichnung (P_REC) Das Start-Datum, das Aufzeichnungs-Intervall und das Ende-Datum sind über die PC-Software oder die Android-App programmierbar. Blockierung der Anzeige ist in dieser Betriebsart möglich.</p> <p>Manueller Start der Aufzeichnung (M_REC) Aufzeichnungs-Start und -Stop von Hand am Gerät möglich. Aufzeichnungsintervalle entsprechend der eingestellten Betriebsart.</p>

Technische Daten	
Aufzeichnungs-Intervall	Einstellbar von 1 Minute bis 2 Stunden
Speicherkapazität	Über 1 Million Messwerte
Akust. Warnton	Ja
Maßeinheit (°T)	°C oder °F
Anzeigebeleuchtung Anzeigespeicherung (Hold) Min-Max-Anzeige	Ja
Automatische Abschaltung	Ja (nur im Batteriebetrieb)
Allgemeine Daten	
Funktionsbereich	Temperatur: von -10 °C bis +60 °C – rel. Luftfeuchte: von 5 % bis 95 % r. F.
Abmessungen / Gewicht	125 x 65,5 x 32 mm / 190 g (einschl. Batterien)
Schutzart	IP40
Normenerfüllung	IEC 61010-1 für Spannungen bis 50 V, CAT II – IEC 61326-1 – Erfüllt die neuesten gültigen Vorschriften für die Überwachung der Raumluftqualität
Stromversorgung	- 2 Alkalibatterien 1,5 V AA / LR6 oder wiederaufladbare Akkus - Netzanschluss über mitgelieferten Micro USB-Netzadapter
Schnittstellen	2 Anschlussmöglichkeiten: - drahtlose Bluetooth-Verbindung - USB-Anschluss (das Gerät wird als USB-Stick für einfachen Datentransfer erkannt)
Befestigungsarten	Das Gehäuse des C.A 1510 verfügt über einen Haftmagnet, einer Wandhalterung und über einen Schlitz für die Aufhängung. Eine mit Vorhängeschloss verschließbare Wandhalterung (ohne Schloss) ist als Zubehör erhältlich, sowie eine Tischhalterung (beim C.A 1510 weiß im Lieferumfang).
Funktionsumfang der mitgelieferten AQR-Software (Air Quality Report)	Messwertdarstellung als Grafik oder als Wertetabelle – Datenexport möglich – Echtzeitbetrieb Berechnung des Index für verbrauchte Luft je nach Anwesenheitsdauer von Menschen – Berichterstellung

Bestellangaben

Prüfgerät für die Raumluftqualität
C.A 1510 anthrazitgrau **P01651010**

- Lieferung in einem Metallkoffer mit:
- 2 Batterien LR6
 - 1 USB-Netzadapter
 - 1 Micro-USB-Anschlusskabel, 1,80 m lang
 - 1 Kurzanleitung
 - 1 Mini-CD mit der AQR-Software und den Bedienungsanleitungen (1 Datei pro Sprache)
 - 1 Prüfbestätigung



Prüfgerät für die Raumluftqualität
C.A 1510 weiß **P01651011**

- Lieferung in einem Karton mit:
- 2 Batterien LR6
 - 1 USB-Netzadapter
 - 1 Micro-USB-Anschlusskabel, 1,80 m lang
 - 1 Tischhalterung
 - 1 Kurzanleitung
 - 1 Mini-CD mit der AQR-Software und den Bedienungsanleitungen (1 Datei pro Sprache)
 - 1 Prüfbestätigung



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

- Vor-Ort-Kalibrierungs-Set (passt in den Metallkoffer) P01651022
- Transportkoffer P01298071
- Tischhalterung P01651021
- Wandhalterung P01651020
- USB-Netzadapter P01651023
- Adapter USB-Bluetooth P01102112



DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
Straßburger Str. 34
77694 KEHL / RHEIN
Tel.: +49 7851 99 26-0
Fax: +49 7851 99 26-60
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
Slamastrasse 29/2/4
1230 WIEN
Tel.: +43 1 61 61 9 61
Fax: +43 1 61 61 9 61-61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at

SCHWEIZ
CHAUVIN ARNOUX AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tel.: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

 **CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP