



Yuasa Technisches Datenblatt

Yuasa YB14-A2 - Yumicron Batterie

Leistung

Spannung	12V
Capacity (10-hour)	14Ah
Kapazität 20 Std (vorgegeben)	14.7Ah
CCA @ -18°C	175A

Dimensions (±2mm)

Länge	134mm
Breite	89mm
Höhe	166mm

Maße und Gewichte

Durchschnittliches Gewicht inkl. Säure	4.6kg
Säure Volumen	0.9l


Technologie

Technologie	Cast Sb/Sb
Separator	Synthetic Resin+Glass Fiber



Anschlusspol Typ - 8

Zellenanordnung



Ausstellungsdatum: 13/04/2018 - E&EO



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa YB14-A2 - YuMicron Battery

Performance

Voltage	12V
Capacity (10-hour)	14Ah
Capacity (20-hour)	14.7Ah
CCA @ -18°C	175A

Dimensions (±2mm)

Length	134mm
Width	89mm
Height	166mm

Weights & Measures

Mean Weight with Acid	4.6kg
Acid Volume	0.9l


Technology

Technology	Cast Sb/Sb
Separator	Synthetic Resin+Glass Fiber



Cell Assembly Layout

Terminal Type - 8



Data Sheet generated on 13/04/2018 - E&OE