

# Sicherheits- datenblatt CPE

Ultimaker

## 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

<b>1.1 Handelsname</b>	CPE
<b>1.2 Verwendung des Produkts</b>	3D-Druckerfilament
<b>1.3 Lieferant</b>	Ultimaker (Watermolenweg 2, 4191PN, Geldermalsen, Niederlande)
Notrufnummer	Im Vergiftungsnotfall Arzt aufsuchen.

## 2. Mögliche Gefahren gemäß (EU) Richtlinie Nr. 1272/2008 und GHS

<b>2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs</b>	Es besteht kein Gesundheitsrisiko für Anwender, wenn das Produkt ordnungsgemäß gehandhabt und verarbeitet wird.
<b>2.2 Kennzeichnungselemente</b>	
Kennzeichnung	Nicht zutreffend
<b>2.3 Sonstige Gefahren</b>	Nicht bekannt

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

<b>3.1 Stoffe</b>	Nicht zutreffend
<b>3.2 Gemische</b>	Copolyester

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

<b>4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen</b>	Allgemeine Hinweise: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Bewusstlosen Personen niemals etwas durch den Mund verabreichen.
Einatmen	Bei Einatmen von Gasen, die durch ein geschmolzenes Filament entstehen, betroffene Person an die frische Luft bringen.
Hautkontakt	Mit Wasser und Seife waschen. Bei Auftreten von Symptomen ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Verbrennungen durch Kontakt mit heißem Material, geschmolzenes Material, das an der Haut anhaftet, möglichst schnell mit Wasser kühlen, nicht von der Haut abziehen und bei Bedarf ärztliche Hilfe hinzuziehen, um das Material zu entfernen und die Verbrennungen zu behandeln.

Augenkontakt	Material, das in Kontakt mit den Augen gelangt, sofort mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Bei anhaltenden Symptomen ärztliche Hilfe hinzuziehen. Wenn geschmolzenes Material in Kontakt mit den Augen gelangt, sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Verschlucken	Nicht wahrscheinlich. Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
Hinweis für den Arzt	Symptomatisch behandeln.
<b>4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen</b>	Verbrennungen wie Hitzeverbrennungen behandeln. Das Material löst sich im Zuge des Heilungsprozesses ab und muss deshalb nicht sofort von der Haut entfernt werden.
<b>4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung</b>	Keine Daten verfügbar.
<b><u>5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung</u></b>	
<b>5.1 Löschmittel</b>	Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ), Wasserdampf, Trockenchemikalien
<b>5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren</b>	Entwickelt bei Verbrennung schädliche und giftige Dämpfe: Kohlenstoffoxide (CO <sub>x</sub> )
<b>5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung</b>	Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und volle Schutzausrüstung tragen.
<b><u>6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</u></b>	
<b>6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren</b>	Keine Gase einatmen, die vom geschmolzenen Filament freigesetzt werden. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.
<b>6.2 Umweltschutzmaßnahmen</b>	Keine Daten verfügbar.
<b>6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung</b>	Geschmolzenes Material hart werden lassen. Abfälle und Rückstände gemäß örtlichen Vorschriften entsorgen.
<b>6.4 Verweis auf andere Abschnitte</b>	-
<b><u>7. Handhabung und Lagerung</u></b>	
<b>7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung</b>	Kontakt mit geschmolzenem Material vermeiden.
<b>7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten</b>	Produkt an einem kühlen, trockenen Ort bei Temperaturen zwischen -20 und +30°C aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Produkt in einer versiegelten Verpackung zusammen mit einem Trocknungsmittel belassen, um die Feuchtigkeitsaufnahme zu minimieren.
<b>7.3 Spezifische Endanwendungen</b>	Filament für 3D-Druck

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

keine

DNEL:

Keine Daten verfügbar.

PNEC:

Keine Daten verfügbar.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Augenschutz

Bei längerem direktem Blicken auf den Druck Schutzbrille tragen.

Haut- und Körperschutz

Bewährte Verfahren empfehlen die Minimierung des Hautkontakts. Beim Erwärmen des Materials Schutzhandschuhe zum Schutz vor Hitzeverbrennungen tragen.

Atemschutz

Wenn die in der Luft befindlichen Konzentrationen durch technische Steuerungseinrichtungen nicht unter den empfohlenen Expositionsgrenzwerten (sofern zutreffend) oder auf einem akzeptablen Niveau gehalten werden können (in Ländern, in denen es keine festgelegten Expositionsgrenzwerte gibt), ist ein zugelassenes Atemschutzgerät zu benutzen. Atemschutzgerät: luftreinigendes Atemschutzgerät mit geeignetem/r gesetzlich zugelassenem/r (sofern zutreffend) Luftfilter, Kartusche oder Behälter. Für detailliertere Informationen Beauftragten für Gesundheit und Sicherheit oder Hersteller kontaktieren.

Handschutz

Die Verfahren der Arbeitshygiene beachten.

Hygienemaßnahmen

Die Verfahren der Arbeitshygiene beachten.

Technische Maßnahmen

Eine gute allgemeine Belüftung (im Allgemeinen 10 Lüftererneuerungen pro Stunde) wird empfohlen. Die Belüftungsraten sind auf die jeweiligen Bedingungen vor Ort abzustimmen. Sofern anwendbar, Prozesskammern, örtliche Abluftanlagen oder andere technische Steuerungseinrichtungen verwenden, um die Luftkonzentrationen unter den empfohlenen Expositionsgrenzwerten zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzwerte festgelegt wurden, sind die Luftkonzentrationen auf einem akzeptablen Niveau zu halten.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Filament

Farbe

verschiedene (einschl. durchsichtig)

Geruch

leicht

Flammpunkt

-

Entzündungstemperatur

-

Thermische Zersetzung

Nicht getestet

Selbstentzündungstemperatur

-

Schmelzpunkt/Schmelzbereich

> 100°C

Dichte

1,27 g/cm<sup>3</sup>

Wasserlöslichkeit

vernachlässigbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

-

### 9.2 Sonstige Angaben

-

## 10. Stabilität

### 10.1 Reaktivität

Stabil unter den empfohlenen Lagerungsbedingungen.

Keine Daten verfügbar.

### 10.2 Chemische Stabilität

Chemisch stabil

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Zersetzung oder gefährlichen Reaktionen bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Drucktemperaturen über 260°C (bei normalen Druckgeschwindigkeiten)

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Siehe 5.2

## 11. Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Hauptexpositionswegen

Augenkontakt, Hautkontakt, Einatmen, Verschlucken

Akute Toxizität

Keine Daten verfügbar.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Leicht reizend (getestet an Meerschweinchen, 24 Stunden)

Schwere Augenschädigung/-reizung

Leicht schädigend (getestet an Kaninchen (ungewaschene Augen, gewaschene Augen))

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Wirkt nicht hautsensibilisierend (getestet an Meerschweinchen).

Reproduktionstoxizität

Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität

Keine Daten verfügbar.

## 12. Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

Fische

LC-50 (fettköpfige Elritze, 96 Std.): > 100 mg/l (höchste getestete Konzentration)

Wirbellose Wassertiere

LC-50 (Daphnien, 96 Std.): > 100 mg/l (höchste getestete Konzentration)

LC-50 (Schnecke, 96 Std.): > 100 mg/l (höchste getestete Konzentration)

LC-50 (Plattwurm, 96 Std.): > 100 mg/l (höchste getestete Konzentration)

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar.

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar.

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften.

## 14. Angaben zum Transport

ADR	Nicht geregelt
RID	Nicht geregelt
IATA	Nicht geregelt
IMDG	Nicht geregelt
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	Nicht geregelt

## 15. Rechtsvorschriften

Die Aufzählung ist nicht als vollständig aufzufassen. Es werden nur ausgewählte Rechtsvorschriften aufgeführt.

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### US-Vorschriften:

Sara 313 Titel III	-
TSCA-Verzeichnis	Aufgeführt
OSHA-Gefahrenklasse	-
CERCLA	-
WHMIS	-
Anforderungen in Bezug auf das Auskunftsrecht aufführen.	-

#### Sonstige Verzeichnisse:

Kanada DSL-Verzeichnis	Aufgeführt
REACH/EU EINECS	-
NEHAPS	-
Japan (ECL/MITI)	Aufgeführt
Australien (AICS)	Aufgeführt
Koreanische Gefahrstoffverordnung (ECL)	Aufgeführt
Philippinisches Verzeichnis (PICCS)	Aufgeführt
Chinesisches Chemikalienverzeichnis (IESCS)	-

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfügbar.

## 16. Sonstige Angaben

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt (SDS) enthaltenen Informationen beruhen auf dem aktuellen Wissens- und Erfahrungsstand. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Informationen sollen dabei behilflich sein, eine eigenständige Bestimmung der Vorgehensweisen vorzunehmen, um die sachgemäße und sichere Verwendung und Entsorgung des Filaments sicherzustellen.

Version Version 3.004

Datum 28.02.2017

**Ultimaker**