

SAUTER HMM-NP

Umfangreiche Funktionalität für anspruchsvolle Anwendungen

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	Leeb-Härteprüfgerät
Produktfamilie	HMM

Messsystem

Messbereich [Min] (HLx)	170
Messbereich [Max] (HLx)	960
Ablesbarkeit Härte [d] (HLx)	1
Prüfobjekt Dicke [Min]	3 mm
Härteskalen	HLD
Prüfobjekt Mindestgewicht [Min]	2 kg
Leeb-Härteprüfgerät Sensortyp	D

Einheiten	HL
	HV
	HB
	HRB
	HRC
	MPa

Toleranz (% von [Max])	1%
Messsonde Länge	14,6 cm
Messsonde Durchmesser	2 cm

Display

Display-Art	LCD
-------------	-----

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	30×80×150 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	30×80×150 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Skala - Anzeigetyp	Digital

Funktionen

360° Messung möglich	✓
Speicherfunktion	✓
Speicher - Anzahl Ergebnisse	9
Speicher - Anzahl Proben(-bezeichnungen)	1
Statistik-Funktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	3×1.5 V AAA
Batterie-Kapazität	1.200 mAh
Batterie-Spannung	4,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	3
Batterie - Einzelgewicht	67,8 g
Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	203,4 g
Batterie - Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Batterie-Kapazität (Wh)	1,8 Wh
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-131
-------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	450×340×170 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	4,8 kg
Versandgewicht	5,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761207585
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

SAUTER HMM-NP



Umfangreiche Funktionalität für anspruchsvolle Anwendungen

Piktogramme

STANDARD



OPTION

