SAUTER **SP 200K**

Kompaktes Lichtmessgerät, optimiert für genaue Lichtmessungen, auch von LED-Beleuchtung



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Umwelt/ Arbeitssicherheit
Produktgruppe	Lichtmessgerät
Produktfamilie	SP

Messsystem

Messkopf Messfrequenz	2 Hz
Messbereich [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Ablesbarkeit Beleuchtungsstärke [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Einheiten	lx fc

Display

Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	16 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	185×68×38 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	185×68×38 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff

Funktionen

Hold-Funktion	✓
Peak-Funktion	✓

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	9 V Block
Batterieanschluss	9V Block
Batterie Betriebsdauer	200 h
Batterie-Spannung	9 V
Anzahl Batterie-Zellen	1
Batterie – Einzelgewicht	45,5 g
Batterie – Gesamtgewicht im Artikel	45,5 g
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	50 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-190

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	200×106×55 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,28 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761200579
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

