



SETRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP5, 3-polig, NH1, 250 A, für Aufbau und Einbau auf Montageplatte, mit Schnelleinschaltung, Schraubanschluss, Sicherungsüberwachung: durch 3RV, Hilfsschalter am Lasttrennschalter: 1S+1Ö, Hilfsschalter an der Sicherungsüberwachung: 1S+1Ö

Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sicherungslasttrennschalter 3NP5
Ausführung des Produkts	Hilfsschalter am Lasttrennschalter: 1S+1Ö, Hilfsschalter an der Sicherungsüberwachung: 1S+1Ö
Ausführungsart	für Aufbau und Einbau mit HS 1S+1Ö/1S+1Ö, mit Schnelleinschaltung und Sicherungsüberwachung SUE
Ausführung der Sicherungsüberwachung	durch 3RV
Ausführung des Betätigungselements	Deckelgriff
Ausführung des Lastschalters / Leistenform	Nein
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Baugröße der Trennlasche	NH0, NH1
Baugröße des Sicherungseinsatzes	NH0, NH1
Dauerstrom / bei 35 °C / Bemessungswert	250 A
Leistungsfaktor cos phi / bei Gebrauchskategorie	
• AC-21 B / bei 400 V	0,95

<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-21 B / bei 500 V</li> </ul>	0,95
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-22 B / bei 400 V</li> </ul>	0,65
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-22 B / bei 500 V</li> </ul>	0,65
Leistungsschalter / Grundtyp	3NP526
Montageart	Festeinbau
Sicherungssystem	NH-Sicherung

Spannung	
Spannungsart	AC/DC
Isolationsspannung / Bemessungswert	690 V
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	6 kV

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP / frontseitig	IP00

Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	2,66 W

Strom	
Strom / Bemessungswert	250 A
Dauerstrom	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemessungswert</li> </ul>	250 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 40 °C / Bemessungswert</li> </ul>	250 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 45 °C / Bemessungswert</li> </ul>	250 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 50 °C / Bemessungswert</li> </ul>	250 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 55 °C / Bemessungswert</li> </ul>	250 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 60 °C / Bemessungswert</li> </ul>	238 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 65 °C / Bemessungswert</li> </ul>	223 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 70 °C / Bemessungswert</li> </ul>	210 A
Durchlassstrom / I <sub>2 t</sub> / maximal zulässig / bei Gebrauchskategorie	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-21 B / bei 400 V</li> </ul>	800 000 A <sup>2</sup> ·s
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-21 B / bei 500 V</li> </ul>	800 000 A <sup>2</sup> ·s
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-22 B / bei 400 V</li> </ul>	800 000 A <sup>2</sup> ·s
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-22 B / bei 500 V</li> </ul>	800 000 A <sup>2</sup> ·s
Durchlassstrom / I <sub>c</sub> / maximal zulässig / bei Gebrauchskategorie	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-21 B / bei 400 V</li> </ul>	25 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-21 B / bei 500 V</li> </ul>	25 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-22 B / bei 400 V</li> </ul>	25 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-22 B / bei 500 V</li> </ul>	25 kA

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert</li> </ul>	690 V

• bei AC / Bemessungswert / maximal	690 V
• bei DC / Bemessungswert	440 V
Betriebsstrom I <sub>e</sub> / maximal / bei Gebrauchskategorie	
• AC-21 B / bei 400 V	250 A
• AC-21 B / bei 500 V	250 A
• AC-22 B / bei 400 V	250 A
• AC-22 B / bei 500 V	250 A

Eignung	
Eignung zur Verwendung	Anlagenschutz
• Hauptschalter	Nein
• Lasttrennschalter	Ja
• NOT-AUS-Schalter	Nein
• Sicherheitsschalter	Ja

Produktfunktion	
Produktfunktion / Sicherungsüberwachung	Ja

Kurzschluss	
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (I <sub>cu</sub> ) / bei 400 V / Bemessungswert	2,5 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> / bei Gebrauchskategorie	
• AC-21 B / bei 400 V	50 kA
• AC-21 B / bei 500 V	50 kA
• AC-22 B / bei 400 V	50 kA
• AC-22 B / bei 500 V	50 kA

Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	6 - 150 mm <sup>2</sup>
• für Hauptstromkreis	Schraubanschluss

Mechanischer Aufbau	
Höhe	300 mm
Breite	207 mm
Tiefe	176 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Befestigungsart	Montageplatte
Befestigungsart	
• Bodenmontage	Ja
• Frontmontage	Nein
• Schienen-Montage	Nein
Nettogewicht	5 962 g

Umgebungsbedingungen	
Verschmutzungsgrad	3

Aufstellungshöhe / bei Höhe über NN / maximal	2 000 m
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb / minimal	-25 °C
• während Betrieb / maximal	55 °C
• während Lagerung / minimal	-50 °C
• während Lagerung / maximal	80 °C

### Approbationen Zertifikate

#### Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 Q
- gemäß IEC 81346-2:2009 Q

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 CCC	 EG-Konf.	spezielle <u>Prüfbescheinigungen</u> <u>n</u>	<u>Bestätigungen</u> <u>Sonstige</u>

### Weitere Informationen

#### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

#### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NP5260-0EA86>

#### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NP5260-0EA86>

#### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NP5260-0EA86](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NP5260-0EA86)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

