




SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2, In: 350 A, gR,
Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|---|---------------------------------|
| Produkt-Markenname | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | SITOR-Sicherungseinsatz |
| Ausführung des Produkts | mit Messerkontakten |
| Ausführung des Kennmelders | Stirnkennmelder |
| Ausführung des Schaltkontakts | mit Messerkontakten, versilbert |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | SITOR, Bauform NH |
| Allgemeine technische Daten | |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | NH2 |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | gR |
| Kennlinie / Durchlassstrom Charakteristik | DS_3NE_2_690_gR_500 |
| Leistungsschalter / Grundtyp | 3NE |
| Wechselastfaktor (WL) | 1 |
| Versorgungsspannung | |
| • bei AC / Bemessungswert | 690 V |
| • bei DC | 250 V |

| Schaltvermögen | | |
|---|---|---|
| Schaltvermögen Strom | | |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert | 100 kA | |
| Verlustleistung | | |
| Verlustleistung [W] | 44 W | |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 44 W | |
| Strom | | |
| Bemessungsstrom I _n / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel | 350 A | |
| Strom / bei AC / Bemessungswert | 350 A | |
| Strombegrenzungskennlinie Nr. / Durchlassenergie | DE_3NE_2_690_gR_500 | |
| Produktdetails | | |
| Produktbeschreibung | keine Unverwechselbarkeit | |
| Zubehör / im Lieferumfang enthalten | Mit Messerkontakten, zum Einbau in NH-Sicherungsunterteile oder Lasttrennschalter | |
| Mechanischer Aufbau | | |
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht | |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur | | |
| <ul style="list-style-type: none"> minimal maximal | -20 °C 50 °C | |
| Umweltkategorie | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte | |
| Approbationen Zertifikate | | |
| Referenzkennzeichen | | |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 gemäß IEC 81346-2:2009 | F F | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | sonstiges |
|  |  |  |
| CCC | UR | EG-Konf. |
| | | Sonstige |
| Weitere Informationen | | |
| Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) | | |
| http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge | | |
| Industry Mall (Online-Bestellsystem) | | |
| https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE1331-2 | | |
| Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) | | |
| https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NE1331-2 | | |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...) | | |
| http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE1331-2 | | |

