SIEMENS

Datenblatt 3TG10 10-0BB4

Powerrelais, AC-3 8,4A, 4kW / 400V 4S, DC 24V 3 polig, Schraubanschluss



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:	
Betriebsstrom	
• bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	8,4 A
• bei AC-1 bei 400 V Bemessungswert	20 A
Spannungsart	DC
Steuerspeisespannung	
• bei DC Bemessungswert	
— minimal	24 V
— maximal	24 V
Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	4 kW
Polzahl	4
Anzahl der Öffner	
• für Hauptkontakte	0
• für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer	
• für Hauptkontakte	4

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

• für Hilfskontakte	0
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	K
Schutzart IP	IP00
Umgebungstemperatur während Betrieb	55 ... -25 °C

Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
• für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss
Befestigungsart Reiheneinbau	Ja
Breite	36 mm
Höhe	62 mm
Tiefe	60 mm

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung				Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
CCC	CSA	UL	EAC	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen

sonstiges

Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.com/industrymall

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TG1010-0BB4


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TG1010-0BB4

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1010-0BB4&lang=de

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



letzte Änderung: 11.07.2018

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens