

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraubblaschen, In: 25 A, gR, Un  
AC: 690 V, Un DC: 440 V, ohne Kennmelder



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	SITOR-Sicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	mit Anschraubblaschen
Ausführung des Kennmelders	ohne Kennmelder
Ausführung des Schaltkontakts	mit Anschraubblaschen, versilbert
Ausführung des Sicherungseinsatzes	SITOR, Bauform BS

Allgemeine technische Daten	
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	Sonstige (BS)
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	gR
Leistungsschalter / Grundtyp	3NC
Versorgungsspannung	
• bei AC / Bemessungswert	690 V
• bei DC	440 V

Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	9,5 W

Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	9,5 W
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------

### Strom

Bemessungsstrom In / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel	25 A
Strom / bei AC / Bemessungswert	25 A

### Produktdetails

Produktbeschreibung	keine Unverwechselbarkeit
<b>Zubehör / im Lieferumfang enthalten</b>	Mit Anschraubblaschen M8, Befestigungsmaß: 80 mm, zum Aufschrauben auf Sammelschienen

### Mechanischer Aufbau

Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
------------	----------------------------------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• minimal	-20 °C
• maximal	50 °C
Umweltkategorie	-20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte

### Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	F
• gemäß IEC 81346-2:2009	F

#### allgemeine Produktzulassung

#### Konformitätserklärung



[Sonstige](#)



### Weitere Informationen

#### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

#### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC2625-0MK>

#### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NC2625-0MK>

#### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NC2625-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC2625-0MK)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



Typ	Maße											
	ØC	A	D	E	F	H	K	L	M	N	R	e
3NC18..-0MK	18	19	52,2	71,5	9	12	9	88	12	7	14	1,4
3NC26..-0MK	26	29	53,5	75,8	13	19	14	103	13	9,3	19,7	2

