



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3246-0BA22-1CA0

Kunden-Auftrags-Nr. :

Item-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Komm.-Nr. :

Angebots-Nr. :

Projekt :

Bemerkung :

Elektrische Daten

Betriebsspannung über

Das Powermodul DC 24 V

Externe Stromversorgung DC 20 ... 29 V

Stromaufnahme, max. 2,00 A

Verlustleistung 12,00 W

Ein- / Ausgänge

Digitaleingänge-Standard

Anzahl 15

Schaltpegel: 0 → 1 11 V

Schaltpegel: 1 → 0 5 V

Digitaleingänge-Fail Safe

Anzahl 3 (Nutzung von 2 × DI Standard)

Digitalausgänge

Anzahl als Relais-Wechsler 2

Ausgang (ohmsche Last) DC 30 V, 1 A

Ausgang (ohmsche Last) DC 30 V, 1 A

Analog- / Digitaleingänge

Anzahl 2 (Differenz-Eingang)

Analogausgänge

Anzahl 2 (potenzialbezogener Ausgang)

Anschlüsse

Signalkabel

Anschlussquerschnitt 0,05 ... 1,50 mm² (28 ... 16 AWG)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

Betrieb -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)

Lagerung -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Relative Luftfeuchte

Betrieb, max. 95 %

Kommunikation

Kommunikation CANopen

Regelungsverfahren

U/f linear / quadratisch / parametrierbar Ja

U/f mit Flussstromregelung (FCC) Ja

U/f ECO linear / quadratisch Ja

Vector-Regelung, geberlos Ja

Vector-Regelung, mit Geber Ja

Drehmomentenregelung, geberlos Ja

Drehmomentenregelung, mit Geber Ja

Normen

Normen-Konformität CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47

CE-Kennzeichen Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU

Mechanische Daten

Schutzart IP20

Nettogewicht 0,61 kg

Breite 73,0 mm

Höhe 199,0 mm

Tiefe 67,0 mm